

PHILIPS

T5-cirkellysrör

Master T5

55 W

2GX13

Kallvit

8711500642516



Ett ljust och elegant hem med slimmad design

Välj Philips T5s om du vill ha en slimmad design som skapar en elegant stämning hemma oavsett hur du använder belysningen. Super 80 Color-tekniken ger en överlägsen ljusqualität som tar fram det bästa i inredningen.

Sparar energi

- Sparar energi

För eleganta moderna armaturer

- Slimmad design som kan användas för olika tillämpningar

Funktioner

Sparar energi Slimmad design

Philips PLQ-lamporna har en slimmad design som kan användas i olika tillämpningsområden där du vill ha

elegantare stämning. Den jämna ljusspridningen lyser upp ditt hem.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Sockel: 2GX13
- Teknik: Lysrör
- Dimbar: Ja

Storlek

- Höjd: 305 mm
- Bredd: 18 mm

Hållbarhet

- Nominell livslängd: 12 000

Ljusegenskaper

- Användning: Extra ljusstyrka
- Färgåtergivningsindex: 81
- Färgtemperatur: 4000 K
- Ljuskategori: Kallvitt
- Nominellt ljusflöde: 4210 lm
- Korrelerad färgtemperatur (Nom): 4000 K
- Ljusflöde: 4 210 lm
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 76 lm/W

Strömförbrukning

- Energieffektivitetsetikett (EEL): G
- Effektförbrukning: 55,7
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 56

Tekniska specifikationer

- Ljusflöde: 4 200 lm
- Form: Cirkellysrör
- Kromaticitetskoordinat Y: 0,38
- Kromaticitetskoordinat X: 0,38
- EPREL-registreringsnummer: 423623
- Mätreferens för ljusflöde: Sphere
- Dimbar: Ja
- Sockel: 2GX13



Publiceringsdatum:
2025-08-30
Version: 0.774

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsägar sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com