

PHILIPS

Cirkellysrör

Master T5

55 W

2GX13

Varmvit

871150064279025



Ett ljust och elegant hem med slimmad design

För ett ljust och elegant hem med slimmad design

Sparar energi

- Sparar energi

Ger starkt ljus

- Stark upplevelse med extra ljusstyrka

Hög effektivitet med ljusstark utgång

- Högt initialt ljusflöde

Funktioner

Sparar energi

Högre ljusstyrka med BrightBoost

Högeffektiva lysrör och BrightBoost-teknik ger god färgåtergivning och extra hög ljusstyrka

Högt initialt ljusflöde

Högt ljusflöde ger bättre ljuskvalitet och mer ljusstyrka, så att ditt hem lyser starkare.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Sockel: 2GX13
- Teknik: Lågenergilampa
- Dimbar: Ja

Storlek

- Höjd: 305 mm
- Bredd: 18 mm

Hållbarhet

- Bibehållet ljusflöde: 0.85
- Nominell livslängd: 12 000

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 81
- Färgtemperatur: 3000 K
- Nominellt ljusflöde: 4210 lm
- Korrelerad färgtemperatur (Nom): 3000 K
- Ljusflöde: 4 210 lm
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 76 lm/W

Strömförbrukning

- Spänning: 230 V
- Energieffektivitetsetikett (EEL): G
- Effektförbrukning: 55,7
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 56

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50
- Form: Cirkelformad
- Kromaticitetskoordinat Y: 0,403
- Kromaticitetskoordinat X: 0,44
- EPREL-registreringsnummer: 423622
- Mätreferens för ljusflöde: Sphere
- Dimbar: Ja
- Sockel: 2GX13



Publiceringsdatum:
2025-08-30
Version: 0.827

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsägar sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com