

PHILIPS

Lågenergilampa -
spiral


Ekonomi

20 W (91 W)


E27

Varmvit

Ej dimbar



8718291680086



Spendera lite, spara mycket


Den här Philips Economy-lampan är ett prisvärt alternativ när du behöver en enkel, kompakt, energisparande lampa. Med den här kompakta lampan, som håller i upp till 6 år, sparar du upp till 80 % energi och pengar.

Sparar energi och pengar

- Sparar upp till 80 % energi
- Lång livslängd – håller i upp till 6 år

Funktioner


Sparar upp till 80 % energi



Den här lampan förbrukar upp till 80 % mindre energi än traditionella

ljuskällor, vilket innebär att du kan sänka dina elräkningar och minska din miljöpåverkan.

Lång livslängd – upp till 6 år



Philips energisparande lampor är gjorda för att hålla länge. Eftersom de har en livslängd på upp till 6 år slipper du många tidsödande och kostsamma lampbyten, samtidigt som du sparar energi år efter år.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Lampans form: Icke riktad spiral
- Sockel: E27
- Teknik: Kompakt lysrör (CFLi)
- Dimbar: Nej

Storlek

- Diameter: 56 mm
- Höjd: 111 mm
- Bredd: 56 mm

Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 6 år
- Bibehållet ljusflöde: 0.7
- Antal tändcykler: 6 000
- Nominell livslängd: 6 000

Ljusegenskaper

- Användning: Behagligt ljus
- Färgåtergivningsindex: 81
- Färgtemperatur: 2700 K
- Ljuskategori: Varmvitt
- Nominellt ljusflöde: 1220 lm
- Tändtid: 0.3 s
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: 5–40 s
- Korrelerad färgtemperatur (Nom): 2700 K
- Ljusflöde: 1 250 lm
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 65 lm/W

Övriga egenskaper

- Ström: 150 mA

Effekt

- Effektfaktor (fraktion): 0.6

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.6
- Spänning: 220–240 V
- Wattmotsvarighet: 91 W
- Effektförbrukning: 20,0 W
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 20

Märkvärden

- Specifierad livslängd: 6 000
- Specifierat ljusflöde: 1250 lm
- Nominell toppintensitet: not applicable cd
- Specifierad effekt: 20 W

Tekniska specifikationer

- Kromaticitetskoordinat Y: 420
- Kromaticitetskoordinat X: 463
- Dimbar: Nej
- Line Frequency: 50 or 60
- Sockel: E27



Publiceringsdatum:
2025-08-30
Version: 0.681

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com