

# PHILIPS

ProjectLine  
Waterproof

LED-lampor

60 cm

2 700 K varmvitt ljus

2 200 lm

Bred ljusfördelning



8718696169452



## Professionell kvalitet för ditt projekt

Vattentäta, vädertåliga och robusta LED-lampor för industriellt bruk, med bred ljusfördelning. ProjectLine waterproof är robust (IK06) och skyddad mot dammintrång och vattensprej från alla håll (IP65-belysning). Kan monteras på väggen (horisontellt), innertaket och nedpendlat. Perfekt för allmän (arbets-) belysning, förvaringsområden, garage och källare med sitt varmvita ljusflöde.

### Hållbart val

- Spara energi direkt när du trycker på knappen

### Ger belysning av hög kvalitet

- Du kan lita på det som står på Philips förpackning

### Hållbarhet

- Lång livstid, upp till 15 000 timmar

# Funktioner

## Energieffektiv

Alla Philip lågenergilampor sparar energi direkt när du tänder dem. De förbrukar färre kW under hela sin livslängd och ger därmed en lägre elräkning. Mängden energi som sparas varierar beroende på lamptyp och teknik.

## Tillförlitlig kvalitet:

Philips håller sina löften om lampornas prestanda. Du kan lita på det som står på Philips förpackning vad gäller ljusflöde, livslängd och wattförbrukning som motsvarar glödlampor.

## Lång livstid, upp till 15 000 timmar

Philips LED-teknik förlänger din produkts livstid upp till 15 000 timmar.

# Specifikationer

## Design och finish

- Armaturhusets färg: Vit
- Armaturhusets material: Polykarbonat
- Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV: Opaliserad
- Optisk kupa/linsmaterial – LOV: Polykarbonat
- Optisk glaskupa/optikens form – LOV: Bågformad
- Typ av optisk kåpa: Polykarbonat

## Hållbarhet

- Omgivningstemperatur: -10 till +35 °C

## Miljö

- Sustainability rating: -

## Garanti

- Garantitid: 1 år

## Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80
- Tolerans för ljusflöde: -10% / +10%
- Color Code: 827 varmvit
- Konstant ljusflöde: Nej
- Korrelerad färgtemperatur (Nom): 2700
- Init. Color Rendering Index Tolerance: 0
- Initial kromaticitet: (0.46,0.42)<5
- Lampfamiljskod: 22S | LED Module, system flux 2200 lm
- Typ av ljuskälla: LED
- Utbytbar ljuskälla: Nej
- Armaturens ljusfördelning: 120°
- Ljusflöde: 2 200 lm
- Max. dimringsnivå: Ej tillämpligt
- Material i optiken – LOV: Polykarbonat
- Optiktyp: Bredstrålande ljusfördelning
- Optiktyp utomhus: -
- Material i reflektor: Aluminium
- Prestanda omgivningstemperatur Tq: 25 °C
- Stroboskopisk effekt: 1,6
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 91 lm/W
- Enhetlig bländmärkning: Not applicable
- Uppåtriktat ljusflödesförhållande: 10

## Övrigt

- Särskilt utformad för: Hotell och restaurang
- Fler egenskaper: ProjectLine

**Övriga egenskaper**

- CE-märkning: Ja
- ENEC-märkning: -
- EU RoHS-kompatibel: Ja
- Fotobiologisk risk: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

**Effekt**

- Ingångsspänning: 220-240
- Ingående ström: 3,6 A
- Ingåendetid: 0,05 ms
- Effektfaktor (fraktion): 0.9

**Strömförbrukning**

- Effektförbrukning: 24
- Energiförbrukningstolerans: +/-10%

**Produktens mått och vikt**

- Total höjd: 65 mm
- Total längd: 575 mm
- Total bredd: 120 mm

**Tekniska specifikationer**

- Kabel: 2 × 0,75 mm<sup>2</sup>, Kabel 0,2 m, utan stickkontakt
- Anslutning: Två 2-poliga tryckanslutningar
- Styrgränssnitt: -
- Driftdon/strömenhet/transformator: Strömförsörjningsenhet (på/av)
- Driftdon ingår: Ja
- Fixation material: Rostfritt stål
- Säkerhetsmärkning, antändlighet: För montering på normalt lättantändliga ytor
- Flimmervärde (PstLM): 1
- Glödträdtest: Temperatur 650 °C, under 30 s
- Kod för kapslingsklass: IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar
- Line Frequency: 50 or 60
- Skyddskod för mekanisk påverkan: IK07 | 2 J förstärkt
- Monteringsenhet: Monteringsfäste
- Antal driftdonsenheter: 1 enhet
- Antal produkter med MCB (16 A, typ B): 33
- Skyddsklass IEC: Säkerhetsklass II
- Lämplig för slumpmässig brytning: Ej tillämpligt
- Surge Protection (Common/Differential): 1.5/1.5
- Dimbar: Nej

**Förpackningens mått och vikt**

- EAN/UPC – produkt: 8718696169452
- Nettovikt: 0,75 kg
- Bruttovikt: 0,87 kg
- Höjd: 7 cm
- Längd: 61,5 cm
- Bredd: 12,5 cm



Publiceringsdatum:  
2025-05-10  
Version: 0.185

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.