

PHILIPS

Pomeron infälld
lampa

Infällda lampor

2700 K

White

Dimbar



8718696173794



En armatur. Din strömbrytare. Tre ljusinställningar.

Skapa den rätta stämningen genom att ändra ljusstyrka. Philips SceneSwitch LED-taklampa ger dig tre ljusstyrkor som är perfekta för varje tillfälle. Kräver varken dimmer eller ytterligare installation – allt du behöver är din befintliga strömbrytare.

Matcha din inredning

- Dekorativ metallfinish

Ljuseffekt

- Klar och riktad ljusstråle

Säkerhet

- Ingen skadlig UV-strålning

Styrning

- Stegvis ljusreglering

Hållbarhet

- Lång livstid, upp till 15 000 timmar

Funktioner

Dekorativ metallfinish

Modern metallfinish ger en trendig känsla.

Klar och riktad ljusstråle

Rikta ljuset på föremål, matsalsbord eller annan inredning för att dra uppmärksamheten till särskilda inredningsdetaljer.

Ingen skadlig UV-strålning

Produkten är designad för att eliminera all eventuell skadlig UV-strålning.

Stegvis ljusreglering

Välj mellan olika dimringsnivåer för att skapa rätt stämning.

Lång livstid, upp till 15 000 timmar

Philips LED-teknik förlänger din produkts livstid upp till 15 000 timmar.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus

Design och finish

- Färg: White
- Material: Metall, Plast

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 7 500

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Ja
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Nej

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 30 °
- Färgkonsekvens: 5 SDCM
- Färgåtergivningindex: 80

Övrigt

- Särskilt utformad för: Sovrum, Vardagsrum, Matrum, Kök, Hemmakontor
- Stil: Contemporary
- Typ: Infällda lampor
- EyeComfort: Ja
- Fler egenskaper: Dimbar

Övriga egenskaper

- Ström: 44 mA
- Effektivitet: 58 lm/W

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,113 kg
- Hålllängd: 7.0 cm
- Hållbredd: 7.0 cm
- Höjd: 6,2 cm
- Längd: 9 cm
- Infällningsdjup: 3,5 cm
- Bredd: 9 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Livslängd upp till: 15 000 h
- Diameter: 107,4 mm
- Totalt ljusflöde för armatur: 330
- Ljuskälla: 2700
- Nätström: AC 220–240
- Dimbar armatur: Stegvis dimning – använd ej med dimmer
- LED: Ja
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 5
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass II

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718696173794
- Nettovikt: 0,11 kg
- Bruttovikt: 0,17 kg
- Höjd: 8,5 cm
- Längd: 9,3 cm
- Bredd: 9,3 cm
- Materialnummer (12NC): 915005808501



Publiceringsdatum:
2024-04-19
Version: 0.191

© 2024 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com