

PHILIPS

Taklampa

Funktionell

CL800

brun

Dimra



8718696173848



Ställ in önskad atmosfär med enkelhet

Skapa den rätta atmosfären varje gång. Genom att klicka ett par gånger på fjärrkontrollen ger Philips LED allt-i-ett taklampa dig flexibiliteten och bekvämligheten att välja mellan ett utbud av ljusinställningar för varje tillfälle.

Enkel att uppleva

- Enkel installation som inte kräver några sladdar.

Ljuseffekt

- Jämn ljusfördelning

Förstklassig kvalitet

- EyeComfort – ljus som är behagligt för ögonen

Styrning

- Inställbar färgtemperatur
- Reglerbar
- 4 förprogrammerade ljusscener
- Fjärrkontroll ger dig enkel styrning av ljusinställningar inom 10 m.

Hållbarhet

- Lång livstid, upp till 15 000 timmar

Funktioner

Enkel installation

Jämn ljusfördelning

Ge dina rum en jämn belysning.

Eyecomfort

Dålig belysning är ansträngande för ögonen. Många av oss tillbringar mycket tid inomhus, så det är viktigare än någonsin med bra belysning hemma. Våra produkter uppfyller stränga testkriterier, till exempel effekter av flimmer, stroboskop, bländning, färgåtergivning och dimring, för att garantera att de följer våra EyeComfort-krav. LED-ljuskällor från Philips ger inte bara ett behagligt ljus för stunden, de fortsätter att göra det under hela livslängden med en konstant ljus kvalitet, ljusflöde och färg under mer än ett decennium. Byt till ljus som är behagligt för ögonen. Dina ögon kommer att tacka dig.

Inställbar färgtemperatur

Skifta från ett klart, vitt ljus för fokus till ett varmt, gult ljus för avkoppling.

Reglerbar

Låter dig ändra atmosfären genom att minska LED-ljusstyrkan, från klart, vitt ljus till ett mysigt varmt ljus – precis som traditionella lampor.

4 förprogrammerade ljusscener

Njut av olika stämningslägen med förprogrammerade ljusscener för varje tillfälle.

Fjärrkontroll ger dig enkel styrning av ljusinställningar inom 10 m.

Tänd och släck belysningen eller ändra ljusstyrka och färg på upp till 10 m avstånd med denna fjärrkontroll.

Lång livstid, upp till 15 000 timmar

Philips LED-teknik förlänger din produkts livstid upp till 15 000 timmar.

Specifikationer

Design och finish

- Färg: Brun
- Material: Metall, Plast

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Nej
- Dimbar med fjärrkontroll: Ja
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Ja

Ljusegenskaper

- Färgkonsekvens: 6SDCM
- Färgåtergivningsindex: 80

Övrigt

- Typ: Taklampor
- EyeComfort: Ja

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 1,86 kg
- Höjd: 8 cm
- Längd: 43 cm
- Bredd: 43 cm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniska specifikationer

- Livslängd upp till: 15 000 h
- Diameter: 430 mm
- Totalt ljusflöde för armatur: 3600
- Ljusfärg: 2700-6500
- Nätström: 220-240
- Dimbar armatur: RF-dimring – använd ej med dimmer
- LED: Ja
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 28
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass I

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718696173848
- Nettovikt: 1,86 kg
- Bruttovikt: 2,87 kg
- Höjd: 46 cm
- Längd: 46 cm
- Bredd: 12,5 cm
- Materialnummer (12NC): 915005810301



Publiceringsdatum:
2024-04-12
Version: 0.293

© 2024 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com