

PHILIPS

Halogenspot

Halogenspot 12 V

35 W

GU5.3-socket

Varmvit

Dimbar



8718696588765



Vacker punktbelysning

Philips halogenspot ger ifrån sig ett riktat halogenljus med naturliga, gnistrande toner. Denna halogenlampa bidrar med ett fokuserat ljus som punktbelyser områden i hemmet. Den är helt dimbar.

Överlägsen ljuskvalitet

- Sval ljusstråle för värmekänsliga objekt
- Dekorativ punktbelysning

Reglerbar

- Bästa dimbarhet för att dimra och skapa en mysig stämning

Det ekonomiska och miljövänliga valet

- Dubbelt så lång livslängd som en standardlampa

Funktioner

Sval ljusstråle

Philips-lampan ger lägre temperatur än en vanlig reflektorlampa, vilket minimerar inverkan på känsliga föremål.

Dekorativ punktbelysning



Den här spotten från Philips har en klar riktad ljusstråle som kan användas för att framhäva särskilda föremål eller kombineras med andra spots för allmänbelysning i hemmet.

Bästa dimbarhet

Den här lampan kan användas i kombination med alla dimrar och du kan inte bara vrida ned ljuset till 0 % utan även skapa en mysig stämning, precis som med en vanlig glödlampa.

Dubbelt så lång livslängd



Den här lampan håller dubbelt så länge som en standardlampa. Därmed ersätter den två lampor vilket innebär lägre kostnader och mindre krångel. Livslängden baseras på en genomsnittlig användning på 2,7 timmar om dagen eller 1 000 timmar om året.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Dimbar: Ja
- Lampans form: Riktad spot
- Sockel: GU5.3
- Teknik: Halogen
- Kod för lampans form: MR16

Storlek

- Diameter: 51 mm
- Höjd: 46 mm
- Bredd: 51 mm

Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 4 en
- Bibehållet ljusflöde: 0.8
- Nominell livslängd: 4 000 h
- Antal tändcykler: 16 000

Ljusegenskaper

- Användning: Accentbelysning
- Spridningsvinkel: 36 °
- Färgåtergivningsindex: 100
- Färgtemperatur: 3000 K
- Ljuskategori: Varmvit
- Nominellt ljusflöde: 430 lm
- Tändtid: 0 s
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: poc

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 1
- Spänning: 12 - 24 V
- Wattstyrka: 35 W

Märkvärden

- Beräknad spridningsvinkel: 36 °
- Specifierad livslängd: 4 000 h
- Specifierat ljusflöde: 430 lm
- Nominell toppintensitet: 1000 cd
- Specifierad effekt: 35 W

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718696588765
- Nettovikt: 0,064 kg
- Bruttovikt: 0,073 kg
- Höjd: 12,000 cm
- Längd: 4,900 cm
- Bredd: 14,000 cm
- Materialnummer (12NC): 926000850066



Publiceringsdatum:
2023-11-10
Version: 0.699

© 2023 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com