

# PHILIPS

Spot 50 W PAR16  
GU10 x6

LED

2 200–2 700 K

345 lm

15 000 tim.

Dimning



8718696721674



## Ju mer du dimrar desto varmare blir ljuset.

Med Philips WarmGlow LED-lampor kan du dimra vardagsbelysningen till samma mysiga toner som traditionella ljuskällor. Ju mer du dimrar, desto varmare blir din belysning. Detta är skillnaden mot traditionella dimbara LED-lampor, som bara sänker ljuset när de dimras. WarmGlow-lampor har nu förbättrats med ett färgåtergivningsindex på 90, vilket är jämförbart med naturligt ljus, så att du kan se de verkliga färgerna i ditt hem. Philips WarmGlow LED-lampor har rätt belysning för dina behov, både när du myser i soffan på kvällen och när du vill ha en ljus början på dagen.

### Ljus av hög kvalitet

- Varmvitt ljus som påminner om skenet från en glödlampa

### Välj en hållbar lösning

- Ljuskällor med lång livslängd – varar upp till 15 år

### Skapa rätt belysning för hemmet

- Perfekt för accentbelysning

### Ljus är mer än belysning

- Kan dimras till ett varmt sken

# Funktioner

## Varmvitt, påminner om skenet från en glödlampa

Ljuskälla med en färgtemperatur på 2 700 K som ger en varm och rogivande atmosfär – perfekt för avkoppling. Passar bra för all belysning i hemmet.

## Specificerad genomsnittlig livslängd på 15 000 timmar



Med en livslängd på upp till 15 000 timmar slipper du krånglet med att byta lampor ofta och får en perfekt belysningslösning i mer än 15 år.

## Perfekt för accentbelysning



Modern LED-spot med 36 graders bredvinklat ljusflöde som passar som både accent- och allmänbelysning. Spotten kan användas i infällda armaturer och justerbara takarmaturer – perfekt i köket, ovanför köksön, i vardagsrummet och över matbordet.

## Kan dimras till ett varmt sken

Den här dimbara ljuskällan kan du dimra från ett varmt ljus på 2 200 K till 2 700 K. Ju mer du dimrar desto varmare blir ljuset.

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Riktad reflektor
- Sockel: GU10
- Ljuskällans ytbehandling: Klar
- Dimbar: Ja
- Material i lampan: Glas

## Hållbarhet

- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 15 000

## Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Integrerad LED-belysning: Ja

## Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 36
- Färgåtergivningindex: 90
- Färgtemperatur: 2200–2700 K
- Nominellt ljusflöde: 345 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: 0.5
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 90

## Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort
- Fler egenskaper: Dimbar, WarmGlow

## Förpackningsinformation

- EAN: 8718696721674
- EOC: 871869672167400
- Produkttitel: LED CLA 50W GU10 C90 WW 36D WGD 6CT/4

**Strömförbrukning**

- Effektfaktor: 0.84
- Spänning: 220-240 V
- Wattmotsvarighet: 50
- Energieffektivitetsetikett (EEL): F
- Effekt: 3,8
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 4

**Produktens mått och vikt**

- Total höjd: 54 mm
- Total längd: 54 mm
- Total bredd: 50 mm

**Märkvärden**

- Nominell toppintensitet: 700 cd

**Service**

- Garanti: 2 år

**Tekniska specifikationer**

- Frekvens: 50-60
- Lamptechnologi: LED
- EPREL-registreringsnummer: 387455

**Ljuskällan**

- Uppgraderbar programvara: Nej

**Kompatibilitet**

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

**Förpackningens mått och vikt**

- EAN/UPC – produkt: 8718696721674
- Nettovikt: 0,3 kg
- Bruttovikt: 0,35 kg
- Höjd: 11,5 cm
- Längd: 5,3 cm
- Bredd: 17,1 cm



Publiceringsdatum:  
2026-07-04  
Version: 0.1134

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)