

PHILIPS

Filamentljuskälla klar
60 W A60 E27 x6

LED

2700 K

806 lm

15 000 tim.

Ej dimbar



8718696775059



En unik ljuskälla

Välbekanta former som du känner igen och älskar. Du får en ljuskälla med klassiskt utseende som förbrukar 80 % mindre energi och den breda spridningsvinkeln ger en perfekt och jämn ljusfördelning.

Ljus av hög kvalitet

- Utformad för att vara behaglig för ögonen

Välj en hållbar lösning

- Sparar upp till 90 % energi

Skapa rätt belysning för hemmet

- Perfekt för allmän rumsbelysning

Funktioner

Utformad för att vara behaglig för ögonen



Det är enkelt att se hur skarp belysning kan anstränga ögonen. Om det är för ljus bländas man. Om det är för dämpat kan man uppleva flimmar. Nu kan du försiktigt lysa upp hemmet och skapa den perfekta stämningen med

LED-belysning som är behaglig för ögonen.

Sparar upp till 90 % energi



Reducera din energiförbrukning med LED-ljuskällor utan att ge avkall på ljuskvaliteten. Spara mer än 90 % i energi direkt genom att byta ut dina befintliga glöd- eller halogenlampor

Perfekt för allmänbelysning



LED-standardlamporna från Philips är moderna, mångsidiga och passar perfekt som allmänbelysning.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Form: Lampa
- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktad ljuskälla
- Sockel: E27
- Ljuskällans ytbehandling: Klar
- Dimbar: Nej
- Material i lampan: Glas

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 20 000
- Nominell livslängd: 15 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Integrerad LED-belysning: Ja

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Nominellt ljusflöde: 806 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: 0.5
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 115

Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

Förpackningsinformation

- Produktfamilj: LED Classic, EyeComfort
- EAN: 8718696775059
- EOC: 871869677505900
- Produkttitel: LED classic 60W A60 E27 WW CL ND 6CT/4

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.51
- Spänning: 220-240 V
- Wattmotsvarighet: 60
- Energieffektivitetsetikett (EEL): E
- Effekt: 7
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 7

Produktens mått och vikt

- Total höjd: 106 mm
- Total längd: 104 mm
- Total bredd: 60 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Lamptechnologi: LED
- EPREL-registreringsnummer: 1825152

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718696775059
- Nettovikt: 0,18 kg
- Bruttovikt: 0,29 kg
- Höjd: 11,5 cm
- Längd: 12,7 cm
- Bredd: 18,9 cm



Publiceringsdatum:
2026-07-04
Version: 0.572

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com