

PHILIPS

Spot 50 W PAR16
GU10 x10

LED

2700 K

355 lm

15 000 tim.



8718696778265



Det är insidan som utgör skillnaden

Med sin vackra design och välbekanta form är den här LED-spotten det perfekta hållbara alternativet till en traditionell halogenspot.

Ljus av hög kvalitet

- Utformad för att vara behaglig för ögonen

Välj ett enkelt alternativ till dina gamla glödlampor

- Liknar standardhalogenlampan i storlek och form

Välj en hållbar lösning

- Ljuskällor med lång livslängd – varar upp till 15 år

Funktioner

Utformad för att vara behaglig för ögonen



Det är enkelt att se hur skarp belysning kan anstränga ögonen. Om det är för ljusst blandas man. Om det är för dämpat kan man uppleva flimmer. Nu kan du försiktigt lysa upp hemmet och skapa den perfekta stämningen med LED-belysning som är behaglig för ögonen.

Liknar standardhalogenlampan i storlek och form



Modern, energibesparande LED-standardljuskälla med vacker design och välbekanta mått – det perfekta hållbara alternativet till den traditionella halogenlampan.

Specificerad genomsnittlig livslängd på 15 000 timmar



Med en livslängd på upp till 15 000 timmar slipper du krånglet med att byta lampor ofta och får en perfekt belysningslösning i mer än 15 år.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Riktad reflektor
- Sockel: GU10
- Dimbar: Nej
- Ljuskällans ytbehandling: Klar
- Material i lampan: Glas

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 15 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 36 °
- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Nominellt ljusflöde: 355 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: 0.5
- Färgkod: 827 | CCT of 2700K
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 77 lm/W

Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

Förpackningsinformation

- EAN: 8718696778265
- EOC: 871869677826500
- Produkttitel: LEDClassic 50W GU10 WW 36D ND 10PK

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.5
- Spänning: 220-240 V
- Wattmotsvarighet: 50 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): F
- Effektförbrukning: 4,6 W
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 5

Produktens mått och vikt

- Total höjd: 54 mm
- Total längd: 54 mm
- Total bredd: 50 mm

Märkvärden

- Nominell toppintensitet: 700 cd

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60
- EPREL-registreringsnummer: 387358

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718696778265
- Nettovikt: 0,45 kg
- Bruttovikt: 0,58 kg
- Höjd: 6,5 cm
- Längd: 10 cm
- Bredd: 21,2 cm



Publiceringsdatum:
2025-09-17
Version: 0.382

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsägar sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com