

PHILIPS

Ljuskälla 65 W A60
E27

LED

3 000 K

900 lm

10 000 h



8718699630584



Klar LED-belysning

Philips LED-ljuskällor ger ljus av hög kvalitet, har extra lång livslängd och ger omedelbara, avsevärda energibesparingar.

Ljus av hög kvalitet

- Läs mer om belysning

Välj ett enkelt alternativ till dina gamla glödlampor

- Liknar standardglödlampor i storlek och form

Funktioner

Läs mer om belysning



Färgtemperatur: Ljus kan ha olika färgtemperatur som mäts i enheten kelvin (K). Lampor med låga kelvinvärden ger ett varmt, rogivande sken – medan lampor med högre kelvinvärden ger ett kallt, mer uppiggande ljus. CRI: Färgåtergivningningsindex (CRI) används för att beskriva effekten av en ljuskälla på färgers utseende. Solljus har ett CRI

på 100. Philips LED-lampor har alltid ett CRI på över 80 för att skapa äkta och naturliga färger.

Ersätter traditionella glödlampor

Den här energisparande LED-ljuskällan med sin vackra design och välbekanta form är det perfekta och hållbara alternativet till traditionella glödlampor.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktad ljuskälla
- Sockel: E27
- Typ av glas: Frostad
- Ljuskällans ytbehandling: Frostad
- Dimbar: Nej
- Material i lampen: Plast

Storlek

- Höjd: 10,8 cm
- Bredd: 6 cm

Design och finish

- Material: Plast

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 10 000 h

Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningningsindex: 80
- Färgtemperatur: 3000 K
- Nominellt ljusflöde: 900 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt
- Färgkod: 830 | CCT of 3000K

Övrigt

- EyeComfort: Nej

Övriga egenskaper

- Effektivitet: 100 lm/W

Förpackningsinformation

- EAN: 8718699630584
- EOC: 871869963058400
- Produkttitel: LED 65W A60 WH FR ND 1PF/12-DISC

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.5
- Spänning: 220–240 V
- Wattstyrka: 9 W
- Wattmotsvarighet: 65 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): F

Produktens mått och vikt

- Längd: 10,8 cm

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50–60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 397604



Publiceringsdatum:
2024-11-22
Version: 0.577

© 2024 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com