

PHILIPS

Ljuskälla

LED

6 W–40 W

E27

Varmvit



8718699630805



Upplev varmvitt LED-ljus

Philips LED-ljuskälla är perfekt för dina grundläggande belysningsbehov. Den ger det vackra ljus och prestanda du förväntar dig av LED-tekniken till ett rimligt pris. Dålig belysning kan anstränga ögonen. Det är viktigare än någonsin att ha rätt belysning i ditt hem. Philips LED-lampor uppfyller stränga testkriterier för att uppfylla våra EyeComfort-krav*

Ljus av hög kvalitet

- Utformad för att vara behaglig för ögonen

Välj ett enkelt alternativ till dina gamla glödlampor

- Liknar standardhalogenlampan i storlek och form

Välj en hållbar lösning

- Ljuskällor med lång livslängd – varar upp till 15 år

Funktioner

LED-ljuskällor som är behagliga för ögonen



Det är enkelt att se hur skarp belysning kan anstränga ögonen. Om det är för lyst blandas man. Om det är för dämpat kan man uppleva flimmer. Nu kan du försiktigt lysa upp hemmet och skapa den perfekta stämningen med

LED-belysning som är behaglig för ögonen.

Ersätter standardhalogenlampan



Modern, energibesparande LED-standardljuskälla med vacker design och välbekanta mått – det perfekta hållbara alternativet till den traditionella halogenlampan.

Specificerad genomsnittlig livslängd på 15 000 timmar



Med en livslängd på upp till 15 000 timmar slipper du krånglet med att byta lampor ofta och får en perfekt belysningslösning i mer än 15 år.

Specifikationer

Egenskaper

- Dimbar: Nej
- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktad ljuskälla
- Sockel: E27
- Teknologi: LED
- Typ av glas: Frostad

Storlek

- Höjd: 10,5 cm
- Vikt: 0,035 kg
- Bredd: 6 cm

Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 10 en
- Bibehållet ljusflöde: 70%
- Nominell livslängd: 10 000 h
- Antal tändcykler: 50 000

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 180 °
- Färgkonsekvens: 6SDCM
- Färgåtergivningindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Ljuskategori: Varmvit
- Nominellt ljusflöde: 470 lm
- Tändtid: <0.5 s
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: Tänds direkt

Övriga egenskaper

- Ström: 50 mA
- Effektivitet: 78 lm/W

Förpackningsinformation

- EAN: 8718699630805
- EOC: 871869963080500
- Produkttitel: LED 40W A60 E27 WW 230V FR ND 3CT/6

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.51
- Spänning: 220-240 V
- Wattstyrka: 6 W
- Wattmotsvarighet: 40 W

Produktens mått och vikt

- Längd: 10,5 cm

Märkvärden

- Beräknad spridningsvinkel: 180 °
- Specifierad livslängd: 10 000 h
- Specifierat ljusflöde: 470 lm
- Specifierad effekt: 6 W

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718699630805
- Nettovikt: 0,225 kg
- Bruttovikt: 0,261 kg
- Höjd: 11,500 cm
- Längd: 6,100 cm
- Bredd: 14,900 cm
- Materialnummer (12NC):
929001912939



Publiceringsdatum:
2023-11-10
Version: 0.268

© 2023 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com