

PHILIPS

Filamentkronljuskälla
klar 40 W P45 E27

LED

2700 K

470 lm

15 000 tim.



8718699665609



En glödlampa utan dess like

Välbekanta former som du känner igen och älskar. De ger dig glödlampans klassiska känsla, samtidigt som de använder 80 % mindre energi. Den bredstrålande vinkeln ger en perfekt, jämn ljusfördelning.

Ljus av hög kvalitet

- Utformad för att vara behaglig för ögonen

Välj ett enkelt alternativ till dina gamla glödlampor

- Liknar standardhalogenlampan i storlek och form

Skapa rätt belysning för hemmet

- Perfekt för allmän rumsbelysning

Ljus är mer än belysning

- Vintagestil, modern LED-teknologi

Funktioner

Utformad för att vara behaglig för ögonen



Det är enkelt att se hur skarp belysning kan anstränga ögonen. Om det är för ljusst blandas man. Om det är för dämpat kan man uppleva flimmer. Nu kan du försiktigt lysa upp hemmet och skapa den perfekta stämningen med LED-belysning som är behaglig för ögonen.

Liknar standardhalogenlampan i storlek och form



Modern, energibesparande LED-standardljuskälla med vacker design och välbekanta mått – det perfekta hållbara alternativet till den traditionella halogenlampan.

Modern LED-lampa i vintagestil

LED Classic bygger på standardiserad energieffektiv LED-teknologi. Nu kan du få en ljuskälla som innehåller den senaste teknologin och som liknar den klassiska glödlampans tidlösa design.

Perfekt för allmänbelysning



LED-standardlamporna från Philips är moderna, mångsidiga och passar perfekt som allmänbelysning.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktat klot
- Sockel: E27
- Ljuskällans ytbehandling: Klar
- Dimbar: Nej
- Material i lampan: Glas

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 20 000
- Nominell livslängd: 15 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Integrerad LED-belysning: Ja

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Nominellt ljusflöde: 470 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: 0.5
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 109

Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

Förpackningsinformation

- EAN: 8718699665609
- EOC: 871869966560900
- Produkttitel: LED classic 40W E27 WW P45CLND1PF/SRT4

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.41
- Spänning: 220-240 V
- Wattmotsvarighet: 40
- Energieffektivitetsetikett (EEL): F
- Effekt: 4,3
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 5

Produktens mått och vikt

- Total höjd: 80 mm
- Total längd: 80 mm
- Total bredd: 45 mm

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Lamptechnologi: LED
- EPREL-registreringsnummer: 387410

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718699665609
- Nettovikt: 0,02 kg
- Bruttovikt: 0,03 kg
- Höjd: 12,6 cm
- Längd: 5,5 cm
- Bredd: 5,5 cm



Publiceringsdatum:
2026-05-30
Version: 0.472

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com