

# PHILIPS

Moire taklampa 17 W

Taklampor

4 000 K

Vit



8718699681159



## Behagligt LED-ljus som är skonsamt för ögonen

Philips LED-armaturer ger ifrån sig ett ljus som är skonsamt för ögonen

### Ljuseffekt

- Den här taklampan använder en teknik med tvinnad optik som på ett smart sätt fördelar ljuset för att förbättra den övergripande ljusupplevelsen. Armaturens lins har en pyramidmikrostruktur som sprider och fördelar ljuset jämnt, vilket är skonsamt för ögonen.

### Enkel att uppleva

- Enkel installation

### Ljuseffekt

- Jämn ljusfördelning

### Förstklassig kvalitet

- Enkelt att rengöra

# Funktioner

## Tvinnad optik

Den här taklampan använder en teknik med tvinnad optik som på ett smart sätt fördelar ljuset för att förbättra den övergripande ljusupplevelsen.

Armaturens lins har en pyramidmikrostruktur som sprider och fördelar ljuset jämnt, vilket är skonsamt för ögonen.

## Enkel installation

Enklare installation. Fäst eller häng säkert på väggen eller i taket, sätt i kontakten, och armaturen klar att tändas.

## Jämn ljusfördelning

Ge dina rum en jämn belysning.

## Enkelt att rengöra

Smidiga material som är lätta att rengöra innebär att ditt hem alltid ser prydligt ut – från golv till tak.

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Rund

## Design och finish

- Färg: Vitt
- Material: Metall, Plast

## Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år
- Bibehållet ljusflöde: 70%
- Antal tändcykler: 15 000
- Nominell livslängd: 15 000

## Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Ojusterbar
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Nej

## Ljusegenskaper

- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningindex: 80
- Färgtemperatur: 4000 K
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: 2
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 111

## Övrigt

- Särskilt utformad för: Kök, Sovrum, Matrum, Garage, Vardagsrum, Kontor
- Stil: Contemporary
- Typ: Taklampor
- EyeComfort: Ja

## Övriga egenskaper

- Ström: 142 mA

## Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.5

## Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,42 kg
- Total höjd: 50 mm
- Total längd: 320 mm
- Total bredd: 320 mm

## Service

- Garanti: 5 år

### Tekniska specifikationer

- Diameter: 320 mm
- Totalt ljusflöde för armatur: 1900
- Lamptechnologi: LED
- Ljuskälla: Kallvitt ljus
- Nätström: AC 220–240
- Dimbar armatur: Nej
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass I – jordad

### Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

### Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

### Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718699681159
- Nettovikt: 0,44 kg
- Bruttovikt: 0,7 kg
- Höjd: 35,2 cm
- Längd: 6,2 cm
- Bredd: 35,2 cm



Publiceringsdatum:  
2026-07-04  
Version: 0.459

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)