

PHILIPS

Dive infälld lampa

Infällda lampor

2700 K

Nickel

Dimbar; Vattentålig



8718699755669



Skapa den perfekta atmosfären med dimbart ljus av hög kvalitet.

Skapa den perfekta stämningen med Philips LED Dimbara infällda spotar. Du kan enkelt dimra din belysning från vardagligt klart ljus till mysiga toner.

Matcha din inredning

- Dekorativ metallfinish

Ljuseffekt

- Klar och riktad ljusstråle

Säkerhet

- Fuktbeständig

Förstklassig kvalitet

- EyeComfort – ljus som är behagligt för ögonen

Styrning

- Reglerbar

Hållbarhet

- Lång livstid, upp till 15 000 timmar

Funktioner

Dekorativ metallfinish

Modern metallfinish ger en trendig känsla.

Klar och riktad ljusstråle

Rikta ljuset på föremål, matsalsbord eller annan inredning för att dra uppmärksamheten till särskilda inredningsdetaljer.

Fuktbeständig

Fuktbeständig innebär att du kan använda den här produkten i badrum, kök, på balkonger och andra ställen där fukt annars skulle vara ett problem.

Eyecomfort

Dålig belysning är ansträngande för ögonen. Många av oss tillbringar mycket tid inomhus, så det är viktigare än någonsin med bra belysning hemma. Våra produkter uppfyller stränga testkriterier, till exempel effekter av flimmer, stroboskop, bländning, färgåtergivning och dimring, för att garantera att de följer våra EyeComfort-krav. LED-ljuskällor från Philips ger inte bara ett behagligt ljus för stunden, de fortsätter att göra det under hela livslängden med en konstant ljuskvalitet, ljusflöde och färg under mer än ett decennium. Byt till

ljus som är behagligt för ögonen. Dina ögon kommer att tacka dig.

Reglerbar

Låter dig ändra atmosfären genom att minska LED-ljusstyrkan, från klart, vitt ljus till ett mysigt varmt ljus – precis som traditionella lampor.

Lång livstid, upp till 15 000 timmar

Philips LED-teknik förlänger din produkts livstid upp till 15 000 timmar.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus

Design och finish

- Färg: Nickel
- Material: Metall, Plast

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 10 000
- Nominell livslängd: 20 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Ojusterbar
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Nej

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 36
- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 64

Övrigt

- Särskilt utformad för: Badrum, Kök, Sovrum, Matrum, Vardagsrum, Kontor
- Stil: Contemporary
- Typ: Infällda lampor
- EyeComfort: Ja
- Fler egenskaper: Dimbar, Vattentålig

Övriga egenskaper

- Ström: 29 mA

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,114 kg
- Infällningsdjup: 15 mm
- Total höjd: 55 mm
- Total längd: 85 mm
- Total bredd: 85 mm
- Infälld takutskärning: 7.0 cm x 7.0 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Diameter: 85 mm
- Totalt ljusflöde för armatur: 350
- Lamptechnologi: LED
- Ljuskälla: Varmvitt ljus
- Nätström: AC 220–240
- Dimbar armatur: Ja
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 5
- IP-kod: IP20 (IP65 front)
- Skyddsklass: Klass II – dubbelisolerad

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718699755669
- Nettovikt: 0,11 kg
- Bruttovikt: 0,14 kg
- Höjd: 9 cm
- Längd: 7,5 cm
- Bredd: 10,5 cm



Publiceringsdatum:
2026-05-30
Version: 0.281

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com