

PHILIPS

Filamentljuskälla rökfärgat
glas 11 W A60 E27

LED

1 800 K

100 lm

15 000 tim.



8718699759636



En lampa som saknar motstycke

Philips LED-ljuskällor sprider ett vackert, varmvitt ljus, har en lång livslängd och är energibesparande. Med sin moderna och eleganta design är den här dimbara lampan det perfekta alternativet när du vill byta ut dina frostade standardlampor.

Ljus av hög kvalitet

- Utformad för att vara behaglig för ögonen

Ljus är mer än belysning

- Vintagestil, modern LED-teknologi

Designad för att synas – snygg både tänd och släckt

- Lika snygg tänd som släckt

Funktioner

Utformad för att vara behaglig för ögonen



Det är enkelt att se hur skarp belysning kan anstränga ögonen. Om det är för ljus bländas man. Om det är för

dämpat kan man uppleva flimmer. Nu kan du försiktigt lysa upp hemmet och skapa den perfekta stämningen med LED-belysning som är behaglig för ögonen.

Modern LED-lampa i vintagestil

LED Classic bygger på standardiserad energieffektiv LED-teknologi. Nu kan du få en ljuskälla som innehåller den senaste teknologin och som liknar den klassiska glödlampans tidlösa design.

Lika snygg tänd som släckt



”Vackra lampor med synliga glödtrådar som ger fin stämning och nostalgi i alla rum. Lika snygga tända som släckta.”

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktad ljuskälla
- Sockel: E27
- Dimbar: Nej
- Ljuskällans ytbehandling: rökig
- Material i lampan: Glas

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 20 000
- Omgivningstemperatur: -20 till +40 °C
- Nominell livslängd: 15 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 1800 K
- Nominellt ljusflöde: 100 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: 0.5 s
- Färgkod: 818 | CCT of 1800K
- Korrelerad färgtemperatur (Nom): 1800 K
- Ljusflöde: 100 lm
- Stroboskopisk effekt: 0,4
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 43 lm/W

Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort
- Fler egenskaper: Dekorativ

Övriga egenskaper

- EU RoHS-kompatibel: Ja

Förpackningsinformation

- EAN: 8718699759636
- EOC: 871869975963600
- Produkttitel: LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4

Effekt

- Effektfaktor (fraktion): 0.54

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.54
- Spänning: 220-240 V
- Wattmotsvarighet: 11 W
- Effektförbrukning: 2,3 W
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 3

Produktens mått och vikt

- Total höjd: 106 mm
- Total längd: 106 mm
- Total bredd: 60 mm

Märkvärden

- Specifierad livslängd: 15 000

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Diameter: 60 mm
- Dimbar: Nej
- Flimmervärde (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60
- Sockel: E27
- kan den användas i slutna armaturer:
No

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718699759636
- Nettovikt: 0,03 kg
- Bruttovikt: 0,05 kg
- Höjd: 15 cm
- Längd: 6,6 cm
- Bredd: 6,6 cm



Publiceringsdatum:
2025-09-13
Version: 0.340

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com