

PHILIPS

Filamentljuskälla
frostad 200 W A95 E27

LED

2700 K

3 452 lm

15 000 tim.



8718699764630



Ljus LED-belysning med utmärkt ljuskvalitet

Philips energieffektiva LED-lampor ger ett vackert, varmvitt ljus och har en extra lång livslängd som leder till omedelbara energibesparingar. Med sin rena och eleganta design är den här lampan det perfekta alternativet när du vill byta ut dina frostade standardlampor.

Ljus av hög kvalitet

- Utformad för att vara behaglig för ögonen

Välj en hållbar lösning

- Ljuskällor med lång livslängd – varar upp till 15 år

Skapa rätt belysning för hemmet

- En enkel LED för daglig användning

Funktioner

Utformad för att vara behaglig för ögonen



Det är enkelt att se hur skarp belysning kan anstränga ögonen. Om det är för ljus bländas man. Om det är för

dämpat kan man uppleva flimmer. Nu kan du försiktigt lysa upp hemmet och skapa den perfekta stämningen med LED-belysning som är behaglig för ögonen.

Specificerad genomsnittlig livslängd på 15 000 timmar



Med en livslängd på upp till 15 000 timmar slipper du krånglet med att byta lampor ofta och får en perfekt belysningslösning i mer än 15 år.

En enkel LED för daglig användning

Philips LED för daglig användning är den perfekta ljuskällan för dina basbehov. Du får ett vackert ljus och pålitlig prestanda – till ett bra pris.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktad ljuskälla
- Sockel: E27
- Ljuskällans ytbehandling: Frostad
- Dimbar: Nej
- Material i lampan: Glas

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 20 000
- Omgivningstemperatur: -20 till +45 °C
- Nominell livslängd: 15 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Integrerad LED-belysning: Ja

Garanti

- Garantitid: 2 år

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Nominellt ljusflöde: 3452 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: 0.5
- Färgkod: 827 | CCT of 2700K
- Korrelerad färgtemperatur (Nom): 2700
- Ljusflöde: 3 452 lm
- Stroboskopisk effekt: 0,4
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 150,00

Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

Övriga egenskaper

- EU RoHS-kompatibel: Ja

Förpackningsinformation

- EAN: 8718699764630
- EOC: 871869976463000
- Produkttitel: LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF

Effekt

- Effektfaktor (fraktion): 0.51

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.51
- Spänning: 220-240 V
- Wattmotsvarighet: 200
- Energieffektivitetsetikett (EEL): D
- Effekt: 23
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 23

Produktens mått och vikt

- Total höjd: 165 mm
- Total längd: 165 mm
- Total bredd: 95 mm

Märkvärden

- Specifierad livslängd: 15 000

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Diameter: 95 mm
- Lamptechnologi: LED
- EPREL-registreringsnummer: 374908
- Mätreferens för ljusflöde: Sphere
- Dimbar: Nej
- Flimmervärde (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60
- Sockel: E27

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718699764630
- Nettovikt: 0,1 kg
- Bruttovikt: 0,16 kg
- Höjd: 22,6 cm
- Längd: 10,2 cm
- Bredd: 13 cm



Publiceringsdatum:
2026-07-01
Version: 0.548

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsägar sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com