

PHILIPS

Filamentljuskälla
frostad 60 W G93 E27

LED

2700 K

806 lm

15 000 tim.



8718699764692



Varmvitt ljus – utan att behöva kompromissa med ljuskvaliteten

Klassiska former som du känner till och älskar. De förbrukar ungefär 85 % mindre energi än traditionella ljuskällor tack vare den senaste energisparande LED-teknologin och håller tio gånger längre.

Välj ett enkelt alternativ till dina gamla glödlampor

- Liknar standardglödlampor i storlek och form

Skapa rätt belysning för hemmet

- Perfekt för dekorativa armaturer

LED-lampa av hög kvalitet som håller i decennier

- Utformad för att vara behaglig för ögonen

Funktioner

Liknar standardljuskällor i storlek och form



Med sin vackert formade design och bekanta dimensioner är detta en modern, energibesparande standard LED-ljuskälla. – det perfekta hållbara

alternativet till traditionella glödlampor. Brad, reviw this copy again for all of these. Does not read well.

Perfekt för dekorativa armaturer

Philips LED-globlampor ger modern belysning för dekorativa armaturer som takfläktar och spegelbelysning.

Utformad för att vara behaglig för ögonen



Det är enkelt att förstå hur skarp belysning kan anstränga ögonen. Om det är för ljus bländas man. Om det är för dämpat kan man uppleva flimmer. Nu kan du försiktigt lysa upp hemmet och skapa den perfekta stämningen med LED-belysning som är behaglig för ögonen.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktad globlampa
- Sockel: E27
- Ljuskällans ytbehandling: Frostad
- Dimbar: Nej
- Material i lampan: Glas

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 20 000
- Omgivningstemperatur: -20 till +45 °C
- Nominell livslängd: 15 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Integrerad LED-belysning: Ja

Garanti

- Garantitid: 2 år

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Nominellt ljusflöde: 806 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: 0.5 s
- Färgkod: 827 | CCT of 2700K
- Korrelerad färgtemperatur (Nom): 2700
- Ljusflöde: 806 lm
- Stroboskopisk effekt: 0,4
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 115,00

Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

Övriga egenskaper

- EU RoHS-kompatibel: Ja

Förpackningsinformation

- EAN: 8718699764692
- EOC: 871869976469200
- Produkttitel: LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4

Effekt

- Effektfaktor (fraktion): 0.51

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.51
- Spänning: 220-240 V
- Wattmotsvarighet: 60
- Energieffektivitetsetikett (EEL): E
- Effekt: 7
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 7

Produktens mått och vikt

- Total höjd: 140 mm
- Total längd: 140 mm
- Total bredd: 95 mm

Märkvärden

- Specificerad livslängd: 15 000

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Diameter: 95 mm
- Lamptechnologi: LED
- EPREL-registreringsnummer: 1825124
- Mätreferens för ljusflöde: Sphere
- Dimbar: Nej
- Flimmervärde (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60
- Sockel: E27

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718699764692
- Nettovikt: 0,07 kg
- Bruttovikt: 0,15 kg
- Höjd: 19,5 cm
- Längd: 10,4 cm
- Bredd: 10,4 cm



Publiceringsdatum:
2026-06-10
Version: 0.356

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com