

PHILIPS

Filamentljuskälla
frostad 75 W G120 E27

LED

2700 K

1 055 lm

15 000 tim.



8718699764753



Varmvitt ljus – utan att behöva kompromissa med ljuskvaliteten

Klassiska former som du känner till och älskar. De förbrukar ungefär 85 % mindre energi än traditionella ljuskällor tack vare den senaste energisparande LED-teknologin och håller tio gånger längre.

Välj ett enkelt alternativ till dina gamla glödlampor

- Liknar standardglödlampor i storlek och form

Skapa rätt belysning för hemmet

- Perfekt för dekorativa armaturer

LED-lampa av hög kvalitet som håller i decennier

- Utformad för att vara behaglig för ögonen

Funktioner

Liknar standardljuskällor i storlek och form



Med sin vackert formade design och bekanta dimensioner är detta en modern, energibesparande standard LED-ljuskälla. – det perfekta hållbara

alternativet till traditionella glödlampor. Brad, rewiw this copy again for all of these. Does not read well.

Perfekt för dekorativa armaturer

Philips LED-globlampor ger modern belysning för dekorativa armaturer som takfläktar och spegelbelysning.

Utformad för att vara behaglig för ögonen



Det är enkelt att förstå hur skarp belysning kan anstränga ögonen. Om det är för ljus bländas man. Om det är för dämpat kan man uppleva flimmar. Nu kan du försiktigt lysa upp hemmet och skapa den perfekta stämningen med LED-belysning som är behaglig för ögonen.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktad globlampa
- Sockel: E27
- Dimbar: Nej
- Ljuskällans ytbehandling: Frostad
- Material i lampan: Glas

Storlek

- Höjd: 17,7 cm
- Bredd: 12,5 cm

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 20 000
- Nominell livslängd: 15 000 h

Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Nominellt ljusflöde: 1055 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: 0.5 s
- Färgkod: 827 | CCT of 2700K
- Korrelerad färgtemperatur (Nom): 2700 K
- Ljusflöde: 1 055 lm
- Stroboskopisk effekt: 0,4
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 124,00 lm/W

Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

Övriga egenskaper

- Effektivitet: 124 lm/W
- EU RoHS-kompatibel: Ja

Förpackningsinformation

- EAN: 8718699764753
- EOC: 871869976475300
- Produkttitel: LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4

Effekt

- Effektfaktor (fraktion): 0.52

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.52
- Spänning: 220-240 V
- Wattstyrka: 8,5 W
- Wattmotsvarighet: 75 W
- Effektförbrukning: 8,5 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): E

Produktens mått och vikt

- Längd: 17,7 cm

Märkvärden

- Specificerad livslängd: 15 000 h

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 374886
- Mätreferens för ljusflöde: Sphere
- Flimmervärde (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Dimbar: Nej
- Sockel: E27

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718699764753
- Nettovikt: 0,1 kg
- Bruttovikt: 0,2 kg
- Höjd: 19,6 cm
- Längd: 12,8 cm
- Bredd: 12,8 cm



Publiceringsdatum:
2025-04-19
Version: 0.244

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.