

# PHILIPS

Filamentljuskälla  
frostad 120 W G120 E27

LED

2700 K

2 000 lm

15 000 tim.



8718699764814



## Varmvitt ljus – utan att behöva kompromissa med ljuskvaliteten

Klassiska former som du känner till och älskar. De förbrukar ungefär 85 % mindre energi än traditionella ljuskällor tack vare den senaste energisparande LED-teknologin och håller tio gånger längre.

### Välj ett enkelt alternativ till dina gamla glödlampor

- Liknar standardglödlampor i storlek och form

### Skapa rätt belysning för hemmet

- Perfekt för dekorativa armaturer

### LED-lampa av hög kvalitet som håller i decennier

- Utformad för att vara behaglig för ögonen

# Funktioner

## Liknar standardljuskällor i storlek och form



Med sin vackert formade design och bekanta dimensioner är detta en modern, energibesparande standard LED-ljuskälla. – det perfekta hållbara

alternativet till traditionella glödlampor. Brad, reviw this copy again for all of these. Does not read well.

## Perfekt för dekorativa armaturer

Philips LED-globlampor ger modern belysning för dekorativa armaturer som takfläktar och spegelbelysning.

## Utformad för att vara behaglig för ögonen



Det är enkelt att förstå hur skarp belysning kan anstränga ögonen. Om det är för ljusstarkt blandas man. Om det är för dämpat kan man uppleva flimrar. Nu kan du försiktigt lysa upp hemmet och skapa den perfekta stämningen med LED-belysning som är behaglig för ögonen.

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktad globlampa
- Sockel: E27
- Ljuskällans ytbehandling: Frostad
- Dimbar: Nej
- Material i lampan: Glas

## Hållbarhet

- Antal tändcykler: 20 000
- Omgivningstemperatur: -20 till +45 °C
- Nominell livslängd: 15 000

## Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Integrerad LED-belysning: Ja

## Garanti

- Garantitid: 2 år

## Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Nominellt ljusflöde: 2000 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: 0.5
- Färgkod: 827 | CCT of 2700K
- Korrelerad färgtemperatur (Nom): 2700
- Ljusflöde: 2 000 lm
- Stroboskopisk effekt: 0,4
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 153,00

## Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

## Övriga egenskaper

- EU RoHS-kompatibel: Ja

## Förpackningsinformation

- EAN: 8718699764814
- EOC: 871869976481400
- Produkttitel: LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4

**Effekt**

- Effektfaktor (fraktion): 0.51

**Strömförbrukning**

- Effektfaktor: 0.51
- Spänning: 220-240 V
- Wattmotsvarighet: 120
- Energieffektivitetsetikett (EEL): D
- Effekt: 13
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 13

**Produktens mått och vikt**

- Total höjd: 177 mm
- Total längd: 177 mm
- Total bredd: 124 mm

**Märkvärden**

- Specificerad livslängd: 15 000

**Service**

- Garanti: 2 år

**Tekniska specifikationer**

- Frekvens: 50-60
- Diameter: 124 mm
- Lamptechnologi: LED
- EPREL-registreringsnummer: 374860
- Mätreferens för ljusflöde: Sphere
- Dimbar: Nej
- Flimmervärde (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60
- Sockel: E27

**Ljuskällan**

- Uppgraderbar programvara: Nej

**Kompatibilitet**

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

**Förpackningens mått och vikt**

- EAN/UPC – produkt: 8718699764814
- Nettovikt: 0,1 kg
- Bruttovikt: 0,2 kg
- Höjd: 19,6 cm
- Längd: 12,8 cm
- Bredd: 12,8 cm



Publiceringsdatum:  
2026-07-01  
Version: 0.355

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)