

# PHILIPS

Reflektor 30 W R39  
E14

LED

2700 K

150 lm

15 000 tim.



8718699773755



## Hållbar LED- accentbelysning med riktad ljusstråle

Den här LED-ljuskällan ger en riktad ljusstråle med ett dimbart, varmvitt ljus, och är ett mycket bra alternativ till traditionella reflektorlampor

### Ljus av hög kvalitet

- Varmvitt ljus som liknar klassiska glödlampor

# Funktioner

## Varmvitt ljus som liknar klassiska glödlampor



Ljuskälla med en färgtemperatur på 2 700 K som ger en varm och rogivande atmosfär – perfekt för avkoppling. Detta ljus på 2 700 K passar bra för all belysning för hemmet.

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Riktad reflektor
- Sockel: E14
- Ljuskällans ytbehandling: Klar
- Dimbar: Nej
- Material i lampan: Glas

## Hållbarhet

- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 15 000

## Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Integrerad LED-belysning: Ja

## Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 36
- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Nominellt ljusflöde: 150 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: 0.5
- Färgkod: 827 | CCT of 2700K
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 83

## Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

## Förpackningsinformation

- EAN: 8718699773755
- EOC: 871869977375500
- Produkttitel: LED CLA 30W R39 E14 WW 36D RF ND SRT4

## Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.5
- Spänning: 220-240 V
- Wattmotsvarighet: 30
- Energieffektivitetsetikett (EEL): F
- Effekt: 1,8
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 2

## Produktens mått och vikt

- Total höjd: 65 mm
- Total längd: 65 mm
- Total bredd: 39 mm

## Märkvärden

- Nominell toppintensitet: 250 cd

## Service

- Garanti: 2 år

## Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Lamptechnologi: LED
- EPREL-registreringsnummer: 397586

## Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

#### Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

#### Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718699773755
- Nettovikt: 0,03 kg
- Bruttovikt: 0,05 kg
- Höjd: 12,7 cm
- Längd: 4,6 cm
- Bredd: 6,3 cm



Publiceringsdatum:  
2026-07-01  
Version: 0.262

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)