

PHILIPS

Reflektor 40 W R63
E27

LED

2700 K

210 lm

15 000 tim.



8718699773816



Hållbar LED- accentbelysning med riktad ljusstråle

Den här LED-ljuskällan ger en riktad ljusstråle med ett varmvitt ljus, och är ett mycket bra alternativ till traditionella reflektorlampor

Ljus av hög kvalitet

- Varmvitt ljus som liknar klassiska glödlampor

Välj en hållbar lösning

- Sparar upp till 80 % energi

Skapa rätt belysning för hemmet

- En enkel LED för daglig användning

Funktioner

Varmvitt ljus som liknar klassiska glödlampor



Ljuskälla med en färgtemperatur på 2 700 K som ger en varm och rogivande atmosfär – perfekt för

avkoppling. Detta ljus på 2 700 K passar bra för all belysning för hemmet.

Sparar upp till 80 % energi



Reducera din energiförbrukning med LED-ljuskällor utan att ge kall på ljuskvalitet. Spara mer än 80 % i energi på direkten genom att byta ut dina befintliga glöd- eller halogenglödlampor.

En enkel LED för daglig användning

Philips LED för daglig användning är den perfekta ljuskällan för dina basbehov. Du får ett vackert ljus och pålitlig prestanda – till ett bra pris.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Riktad reflektor
- Sockel: E27
- Dimbar: Nej
- Ljuskällans ytbehandling: Klar
- Material i lampan: Glas

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 15 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 36 °
- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Nominellt ljusflöde: 210 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: 0.5
- Färgkod: 827 | CCT of 2700K
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 70 lm/W

Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

Förpackningsinformation

- EAN: 8718699773816
- EOC: 871869977381600
- Produkttitel: LED CLA 40W R63 E27 WW 36D RF ND SRT4

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.5
- Spänning: 220-240 V
- Wattmotsvarighet: 40 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): G
- Effektförbrukning: 3 W
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 3

Produktens mått och vikt

- Total höjd: 102 mm
- Total längd: 102 mm
- Total bredd: 63 mm

Märkvärden

- Nominell toppintensitet: 400 cd

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60
- EPREL-registreringsnummer: 397590

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718699773816
- Nettovikt: 0,09 kg
- Bruttovikt: 0,13 kg
- Höjd: 14,6 cm
- Längd: 7 cm
- Bredd: 6,3 cm



Publiceringsdatum:
2025-09-13
Version: 0.281

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com