

PHILIPS

Reflektor 100 W R80
E27

LED

2700 K

670 lm

15 000 tim.



8718699773878



Hållbar LED- accentbelysning med riktad ljusstråle

Den här LED-ljuskällan ger en riktad ljusstråle med ett dimbart, varmvitt ljus, och är ett mycket bra alternativ till traditionella reflektorlampor

Ljus av hög kvalitet

- Varmvitt ljus som liknar klassiska glödlampor

Funktioner

Varmvitt ljus som liknar klassiska glödlampor



Ljuskälla med en färgtemperatur på 2 700 K som ger en varm och rogivande atmosfär – perfekt för avkoppling. Detta ljus på 2 700 K passar bra för all belysning för hemmet.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Riktad reflektor
- Sockel: E27
- Ljuskällans ytbehandling: Klar
- Dimbar: Nej
- Material i lampan: Glas

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 15 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Integrerad LED-belysning: Ja

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 36
- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Nominellt ljusflöde: 670 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: 0.5
- Färgkod: 827 | CCT of 2700K
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 83

Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

Förpackningsinformation

- EAN: 8718699773878
- EOC: 871869977387800
- Produkttitel: LED CLA 100W R80 E27 WW 36D ND RF 1PF/4

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.6
- Spänning: 220-240 V
- Wattmotsvarighet: 100
- Energieffektivitetsetikett (EEL): F
- Effekt: 8
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 8

Produktens mått och vikt

- Total höjd: 112 mm
- Total längd: 112 mm
- Total bredd: 80 mm

Märkvärden

- Nominell toppintensitet: 1100 cd

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Lamptechnologi: LED
- EPREL-registreringsnummer: 397593

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718699773878
- Nettovikt: 0,14 kg
- Bruttovikt: 0,22 kg
- Höjd: 18,2 cm
- Längd: 8,7 cm
- Bredd: 13 cm



Publiceringsdatum:
2026-07-01
Version: 0.246

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com