

PHILIPS

Spot 35 W MR16
GU5.3

LED

2 200–2 700 K

345 lm

25 000 tim.

Dimming



8718699773991



Rätt ljus skapar perfekta ögonblick

Philips WarmGlow LED-lampor kan dimras till de varma toner du är van vid från traditionella ljuskällor och ger därför en ny upplevelse vad gäller dimbara LED-lampor. Du kan ändra från funktionell belysning till en inbjudande, mysig stämning.

Ljus av hög kvalitet

- Varmvitt ljus som påminner om skenet från en glödlampa

Funktioner

Varmvitt, påminner om skenet från en glödlampa

Ljuskälla med en färgtemperatur på 2 700 K som ger en varm och rogivande atmosfär – perfekt för

avkoppling. Passar bra för all belysning i hemmet.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Riktad spot
- Sockel: GU5.3
- Ljuskällans ytbehandling: Klar
- Dimbar: Ja
- Material i lampan: Glas

Storlek

- Höjd: 4,5 cm
- Bredd: 5,1 cm

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 25 000

Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 36 °
- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2200-2700 K
- Nominellt ljusflöde: 345 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt
- Färgkod: 822-827 | tunable warm white

Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort
- Fler egenskaper: Dimbar, WarmGlow

Övriga egenskaper

- Effektivitet: 69 lm/W

Förpackningsinformation

- EAN: 8718699773991
- EOC: 871869977399100
- Produkttitel: LED 35W GU5.3 WW 12V 36D WGD SRT4

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.7
- Spänning: 12V AC electronic V
- Wattstyrka: 5 W
- Wattmotsvarighet: 35 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): G

Produktens mått och vikt

- Längd: 4,45 cm

Märkvärden

- Nominell toppintensitet: 600 cd

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 391900

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718699773991
- Nettovikt: 0,05 kg
- Bruttovikt: 0,07 kg
- Höjd: 12,7 cm
- Längd: 5,3 cm
- Bredd: 6,3 cm



Publiceringsdatum:
2025-05-09
Version: 0.246

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com