

PHILIPS

Spot 150 W R7S

LED

3 000 K


2 460 lm

15 000 tim.

Dimning



8718699774011



Dimbar Linear LED-ljuskälla med en 300°-stråle

Den här innovativa Linear LED-ljuskällan är den perfekta ersättningen för halogenlampor med R7S, och den är mycket mer energieffektiv.

Ljus av hög kvalitet

- Kallt, uppiggande ljus

Välj ett enkelt alternativ till dina gamla glödlampor

- Liknar halogenlysrör i storlek och form

Välj en hållbar lösning

- Lysrör med lång livslängd – varar upp till 15 år
- Sparar upp till 90 % energi

Funktioner

3500 K [LED-lampor]



Ljuskälla med färgtemperatur på 3 500 K som ger kallt, uppiggande ljus och en inbjudande atmosfär – perfekt när du bjuder hem vänner eller kopplar av med en bra bok.

Specificerad genomsnittlig livslängd på 15 000 timmar



Med en livslängd på upp till 15 000 timmar slipper du krånglet med att byta rör ofta och får en perfekt belysningslösning i mer än 15 år.

Ersätter halogenlysrör



Modern och energibesparande LED-lysrör med vacker design och välbekanta mått – det perfekta, hållbara alternativet till den traditionella halogenrörlampan.

Sparar upp till 90 % energi



Reducera din energiförbrukning med LED-ljuskällor utan att ge avkall på ljuskvaliteten. Spara mer än 90 % i energi direkt genom att byta ut dina befintliga glöd- eller halogenlampor

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktad reflektor
- Sockel: R7s
- Dimbar: Ja
- Ljuskällans ytbehandling: Klar
- Material i lampan: Plast

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 15 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 3000 K
- Nominellt ljusflöde: 2460 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: 0.4
- Färgkod: 830 | CCT of 3000K
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 140 lm/W

Övrigt

- EyeComfort: Nej
- Fler egenskaper: Dimbar

Förpackningsinformation

- EAN: 8718699774011
- EOC: 871869977401100
- Produkttitel: LED 150W R7S 118mm WH D SRT4

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.9
- Spänning: 220-240 V
- Wattmotsvarighet: 150 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): D
- Effektförbrukning: 17,5 W
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 18

Produktens mått och vikt

- Total höjd: 118 mm
- Total längd: 118 mm
- Total bredd: 42 mm

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60
- EPREL-registreringsnummer: 397597

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718699774011
- Nettovikt: 0,14 kg
- Bruttovikt: 0,17 kg
- Höjd: 14,6 cm
- Längd: 3 cm
- Bredd: 6,3 cm



Publiceringsdatum:
2025-09-13
Version: 0.461

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsägar sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com