

PHILIPS

Spot 80 W PAR16
GU10

LED

2 200–2 700 K

575 lm

25 000 tim.

Dimning



8718699774097



Rätt ljus skapar perfekta ögonblick

Philips WarmGlow LED-lampor kan dimras till de varma toner du är van vid från traditionella ljuskällor och ger därför en ny upplevelse vad gäller dimbara LED-lampor. Du kan ändra från funktionell belysning till en inbjudande, mysig stämning.

Ljus av hög kvalitet

- Varmvitt ljus som påminner om skenet från en glödlampa

Ljus är mer än belysning

- Dimbar

Funktioner

Varmvitt, påminner om skenet från en glödlampa

Ljuskälla med en färgtemperatur på 2 700 K som ger en varm och rogivande atmosfär – perfekt för avkoppling. Passar bra för all belysning i hemmet.

Dimbar

Ljuskällan fungerar med de flesta dimrar och möjliggör att du själv väljer atmosfär med mjuk dimring till 10 % av den starkaste ljusnivån. Se kompatibilitetslistan gällande dimbarhet och kontrollera att lampan passar med din specifika dimmer.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Riktad reflektor
- Sockel: GU10
- Ljuskällans ytbehandling: Klar
- Dimbar: Ja
- Material i lampan: Glas

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 25 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Integrerad LED-belysning: Ja

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 36
- Färgåtergivningsindex: 90
- Färgtemperatur: 2200–2700 K
- Nominellt ljusflöde: 575 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: 0.5
- Färgkod: 922–927 | CCT of 2200K–2700K
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 92

Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort
- Fler egenskaper: Dimbar, WarmGlow

Förpackningsinformation

- EAN: 8718699774097
- EOC: 871869977409700
- Produkttitel: LED CLA 80W GU10 CRI90 WW 36D WGD SRT4

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.88
- Spänning: 220–240 V
- Wattmotsvarighet: 80
- Energieffektivitetsetikett (EEL): F
- Effekt: 6,2
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 7

Produktens mått och vikt

- Total höjd: 56 mm
- Total längd: 56 mm
- Total bredd: 50 mm

Märkvärden

- Nominell toppintensitet: 950 cd

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50–60
- Lamptechnologi: LED
- EPREL-registreringsnummer: 387456

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718699774097
- Nettovikt: 0,05 kg
- Bruttovikt: 0,07 kg
- Höjd: 12,7 cm
- Längd: 5,3 cm
- Bredd: 6,3 cm



Publiceringsdatum:
2026-07-01
Version: 0.262

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com