

# PHILIPS

Spot 35 W PAR16  
GU10

LED

3 000 K

265 lm

15 000 tim.



8718699775650



## Upplev varmvitt LED-ljus

Denna Philips LED-ljuskälla sprider ett vackert och extra varmt ljus, har otroligt lång livslängd och är energisparande. Med sin eldslågefärgade färgtemperatur är den det perfekta valet för en mysig atmosfär.

### Ljus av hög kvalitet

- Klart vitt ljus

### Välj ett enkelt alternativ till dina gamla glödlampor

- Liknar halogenreflektorlampan i storlek och form

### Skapa rätt belysning för hemmet

- Perfekt för accentbelysning

# Funktioner

## Klart vitt ljus



Den här ljuskällan har en färgtemperatur på 3 000K som ger ett klart, varmt ljus – perfekt när du vill skapa en hemtrevlig stämning åt dina gäster eller kopplar av med en bra bok.

## Ersätter halogenspotten



Modern och energibesparande LED-reflektor med vacker design och välbekanta mått – det perfekta, hållbara alternativet till traditionella halogenreflektorlampor.

## Perfekt för accentbelysning



Modern LED-spot med 36 graders bredvinklat ljusflöde som passar som både accent- och allmänbelysning. Spotten kan användas i infällda armaturer och justerbara takarmaturer – perfekt i köket, ovanför köksön, i vardagsrummet och över matbordet.

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Riktad reflektor
- Sockel: GU10
- Ljuskällans ytbehandling: Klar
- Dimbar: Nej
- Material i lampan: Glas

## Storlek

- Höjd: 5,4 cm
- Bredd: 5 cm

## Hållbarhet

- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 15 000

## Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 36 °
- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 3000 K
- Nominellt ljusflöde: 265 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt
- Färgkod: 830 | CCT of 3000K

## Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

## Övriga egenskaper

- Effektivitet: 75 lm/W

## Förpackningsinformation

- EAN: 8718699775650
- EOC: 871869977565001
- Produkttitel: LEDClassic 35W GU10 WH 36D ND RF 1PFSRT4

## Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.5
- Spänning: 220-240 V
- Wattstyrka: 3,5 W
- Wattmotsvarighet: 35 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): F

#### Produktens mått och vikt

- Längd: 5,4 cm

#### Märkvärden

- Nominell toppintensitet: 565 cd

#### Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 391856

#### Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718699775650
- Nettovikt: 0,05 kg
- Bruttovikt: 0,07 kg
- Höjd: 12,7 cm
- Längd: 5,3 cm
- Bredd: 6,3 cm



Publiceringsdatum:  
2025-05-10  
Version: 0.202

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)