

PHILIPS

Spot 50 W PAR16
GU10

LED

3 000 K

345 lm

15 000 tim.

Dimming



8718699775810



Ljus som visar de verkliga färgerna i ditt hem.

Se de verkliga färgerna i ditt hem med Philips CRI90 LED-ljuskällor och låt ett naturligt ljus flöda i dina rum. Lampor med ett färgåtergivningsindex (CRI) på närmare 100 kan jämföras med naturligt ljus och gör att du ser ditt hems armaturer och möbler på det sätt du alltid har önskat dig. Nöj dig inte med ljuskällor som förvanskar färgerna – se de verkliga färgerna i ditt hem med Philips CRI90.

Ljus av hög kvalitet

- Läs mer om belysning

Funktioner

Läs mer om belysning



Färgtemperatur: Ljus kan ha olika färgtemperatur som mäts i enheten kelvin (K). Lampor med låga kelvinvärden ger ett varmt, rogivande sken – medan lampor med högre kelvinvärden ger ett kallt, mer uppiggande ljus. CRI: Färgåtergivningindex (CRI) används för att beskriva effekten av en ljuskälla

på färgers utseende. Solljus har ett CRI på 100. Philips LED-lampor har alltid ett CRI på över 80 för att skapa äkta och naturliga färger.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Riktad reflektor
- Sockel: GU10
- Ljuskällans ytbehandling: Klar
- Dimbar: Ja
- Material i lampan: Glas

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 15 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Integrerad LED-belysning: Ja

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 36
- Färgåtergivningindex: 80
- Färgtemperatur: 3000 K
- Nominellt ljusflöde: 345 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: 0.1
- Färgkod: 830 | CCT of 3000K
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 86

Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort
- Fler egenskaper: Dimbar

Förpackningsinformation

- EAN: 8718699775810
- EOC: 871869977581002
- Produkttitel: LED CLA 50W GU10 C90 WH 36D D 1PF/SRT4

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.84
- Spänning: 220-240 V
- Wattmotsvarighet: 50
- Energieffektivitetsetikett (EEL): F
- Effekt: 4
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 4

Produktens mått och vikt

- Total höjd: 54 mm
- Total längd: 54 mm
- Total bredd: 50 mm

Märkvärden

- Nominell toppintensitet: 700 cd

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Lamptechnologi: LED
- EPREL-registreringsnummer: 391911

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718699775810
- Nettovikt: 0,05 kg
- Bruttovikt: 0,07 kg
- Höjd: 12,7 cm
- Längd: 5,3 cm
- Bredd: 6,3 cm



Publiceringsdatum:
2026-07-04
Version: 0.269

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com