

# PHILIPS

Spot 35 W MR11  
GU10

LED

2700 K

240 lm

25 000 tim.



8718699775919



## Varmvitt ljus med utmärkt ljuskvalitet

Philips LED-spottar passar utmärkt för dina grundläggande belysningsbehov. De ger ett varmt halogenliknande ljus och den prestanda som man förväntar sig av LED-teknologin.

### Ljus av hög kvalitet

- Varmvitt ljus som liknar klassiska glödlampor

### Välj ett enkelt alternativ till dina gamla glödlampor

- Liknar halogenreflektorlampan i storlek och form

### LED-lampa av hög kvalitet som håller i decennier

- Utformad för att vara behaglig för ögonen

# Funktioner

## Varmvitt ljus som liknar klassiska glödlampor



Ljuskälla med en färgtemperatur på 2 700 K som ger en varm och rogivande atmosfär – perfekt för avkoppling. Detta ljus på 2 700 K passar bra för all belysning för hemmet.

## Ersätter halogenspotten



Modern och energibesparande LED-reflektor med vacker design och välbekanta mått – det perfekta, hållbara alternativet till traditionella halogenreflektorlampor.

## Utformad för att vara behaglig för ögonen



Det är enkelt att förstå hur skarp belysning kan anstränga ögonen. Om det är för ljusst blandas man. Om det är för dämpat kan man uppleva flimmer. Nu kan du försiktigt lysa upp hemmet och skapa den perfekta stämningen med LED-belysning som är behaglig för ögonen.

# Specifikationer

## General

- Lämplig för accentbelysning: Ja

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Riktad spot
- Sockel: GU10
- Ljuskällans ytbehandling: Klar
- Dimbar: Nej
- Material i lampan: Plast

## Hållbarhet

- Antal tändcykler: 50 000
- Omgivningstemperatur: –20 till +40 °C
- Nominell livslängd: 25 000

## Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Integrerad LED-belysning: Ja

## Garanti

- Garantitid: 2 år

## Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 36
- Färgåtergivningindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Nominellt ljusflöde: 240 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: 0.5
- Färgkod: 827 | CCT of 2700K
- Korrelerad färgtemperatur (Nom): 2700
- Ljusflöde: 240 lm
- Stroboskopisk effekt: 0,4
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 68

## Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

## Övriga egenskaper

- EU RoHS-kompatibel: Ja

**Förpackningsinformation**

- EAN: 8718699775919
- EOC: 871869977591900
- Produkttitel: MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6

**Effekt**

- Effektfaktor (fraktion): 0.4

**Strömförbrukning**

- Effektfaktor: 0.4
- Spänning: 220-240 V
- Wattmotsvarighet: 35
- Energieffektivitetsetikett (EEL): G
- Effekt: 3,5
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 4

**Produktens mått och vikt**

- Total höjd: 50 mm
- Total längd: 50 mm
- Total bredd: 36 mm

**Märkvärden**

- Specifierad livslängd: 25 000
- Nominell toppintensitet: 450 cd

**Service**

- Garanti: 2 år

**Tekniska specifikationer**

- Frekvens: 50-60
- Diameter: 36 mm
- Lamptechnologi: LED
- EPREL-registreringsnummer: 391893
- Mätreferens för ljusflöde: Narrow Cone
- Dimbar: Nej
- Flimmervärde (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60
- Sockel: GU10

**Ljuskällan**

- Uppgraderbar programvara: Nej

**Kompatibilitet**

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

**Förpackningens mått och vikt**

- EAN/UPC – produkt: 8718699775919
- Nettovikt: 0,03 kg
- Bruttovikt: 0,04 kg
- Höjd: 12,7 cm
- Längd: 3,6 cm
- Bredd: 6,3 cm



Publiceringsdatum:  
2026-07-01  
Version: 0.186

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)