

PHILIPS

Spot 100 W R7S

LED

3 000 K


1 600 lm

15 000 tim.

Dimming



8718699780371



Dimbar Linear LED-ljuskälla med en 300°-stråle

Den här innovativa Linear LED-ljuskällan är den perfekta ersättningen för halogenlampor med R7S, och den är mycket mer energieffektiv.

Ljus av hög kvalitet

- Kallt, uppiggande ljus

Funktioner

3500 K [LED-lampor]



Ljuskälla med färgtemperatur på 3 500 K som ger kallt, uppiggande ljus och en inbjudande atmosfär – perfekt när du bjuder hem vänner eller kopplar av med en bra bok.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktad reflektor
- Sockel: R7s
- Ljuskällans ytbehandling: Klar
- Dimbar: Ja
- Material i lampan: Plast

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 15 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Integrerad LED-belysning: Ja

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 3000 K
- Nominellt ljusflöde: 1600 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: 0.4
- Färgkod: 830 | CCT of 3000K
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 114

Övrigt

- EyeComfort: Nej
- Fler egenskaper: Dimbar

Förpackningsinformation

- EAN: 8718699780371
- EOC: 871869978037100
- Produkttitel: LED 100W R7S 118mm WH D SRT4

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.8
- Spänning: 220-240 V
- Wattmotsvarighet: 100
- Energieffektivitetsetikett (EEL): E
- Effekt: 14
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 14

Produktens mått och vikt

- Total höjd: 118 mm
- Total längd: 118 mm
- Total bredd: 29 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Lamptechnologi: LED
- EPREL-registreringsnummer: 397578

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718699780371
- Höjd: 14,6 cm
- Nettovikt: 0,09 kg
- Längd: 3 cm
- Bruttovikt: 0,11 kg
- Bredd: 6,3 cm



Publiceringsdatum:
2026-07-01
Version: 0.521

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com