

PHILIPS

Filamentljuskälla
spegelkrona 50 W A60
E27

LED

2700 K

650 lm

15 000 tim.

Dimning



8718699782474



En lampa som saknar motstycke

Philips energieffektiva LED-lampor ger ett vackert, varmvitt ljus och har en extra lång livslängd som leder till omedelbara energibesparingar. Med sin rena och eleganta design är den här lampan det perfekta alternativet när du vill byta ut dina frostade standardlampor.

Ljus av hög kvalitet

- Utformad för att vara behaglig för ögonen

Ljus är mer än belysning

- Kan dimras till ett varmt sken

Designad för att synas – snygg både tänd och släckt

- LED-lampa i klassiskt glas

Funktioner

Utformad för att vara behaglig för ögonen



Det är enkelt att se hur skarp belysning kan anstränga ögonen. Om det är för ljusst bländas man. Om det är för dämpat kan man uppleva flimmer. Nu kan du försiktigt lysa upp hemmet och skapa den perfekta stämningen med LED-belysning som är behaglig för ögonen.

Kan dimras till ett varmt sken

Den här dimbara ljuskällan kan du dimra från ett varmt ljus på 2 200 K till 2 700 K. Ju mer du dimrar desto varmare blir ljuset.

Design i klarglas

Snygg och stämningsfull lampa, samma höga prestanda som alltid. Klassiska designer i klarglas som imiterar det vackra glittrande ljuset från traditionella ljuskällor och passar perfekt överallt.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktad ljuskälla
- Sockel: E27
- Dimbar: Endast med särskilda dimrar
- Ljuskällans ytbehandling: Spegelkrona
- Material i lampan: Glas

Storlek

- Höjd: 10,6 cm
- Bredd: 6 cm

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 20 000
- Nominell livslängd: 15 000 h

Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Nominellt ljusflöde: 650 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: 0.5 s
- Färgkod: 827 | CCT of 2700K
- Korrelerad färgtemperatur (Nom): 2700 K
- Ljusflöde: 650 lm
- Stroboskopisk effekt: 0,4
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 90,00 lm/W

Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort
- Fler egenskaper: Dimbar, Dekorativ

Övriga egenskaper

- Effektivitet: 90 lm/W
- CE-märkning: Ja
- EU RoHS-kompatibel: Ja

Förpackningsinformation

- EAN: 8718699782474
- EOC: 871869978247400
- Produkttitel: LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4

Effekt

- Effektfaktor (fraktion): 0.7

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0,7
- Spänning: 220-240 V
- Wattstyrka: 7,2 W
- Wattmotsvarighet: 50 W
- Effektförbrukning: 7,2 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): F

Produktens mått och vikt

- Längd: 10,6 cm

Märkvärden

- Specificerad livslängd: 15 000 h

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 1825216
- Mätreferens för ljusflöde: Sphere
- Flimmervärde (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Dimbar: Endast med särskilda dimmers
- Sockel: E27

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718699782474
- Nettovikt: 0,06 kg
- Bruttovikt: 0,1 kg
- Höjd: 14,6 cm
- Längd: 6,5 cm
- Bredd: 6,3 cm



Publiceringsdatum:
2025-05-02
Version: 0.290

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com