



## Wi-Fi BLE 60W A60 E27 927 DIM 1PF/6



Njut av mer bekvämlighet i vardagen med denna smarta WiZ LED A60-ljuskälla. Denna ljuskälla ger ett mjukt vitt ljus som kan dimmas till önskad ljusstyrka via en app eller med rösten. Du kan ställa in ett schema för att slå på och stänga av lampor enligt dina dagliga eller veckovisa rutiner. Du kan också styra lamporna via fjärråtkomst om du inte är hemma. WiZ-lampor ansluter till din befintliga Wi-Fi-router, ingen ytterligare enhet behövs.


## PRODUKTFÖRDELAR

- Dimbar varmvit smart ljuskälla
- Upp till 806 lumen
- Enkel plug and play
- Styr med app eller röst



## Smarta belysningsfunktioner som är enkla att ställa in

Få tillgång till de smarta funktionerna direkt genom att ansluta WiZ-lampan till ditt Wi-Fi-nätverk. Styr belysningen när du inte är hemma genom att schemalägga lamporna så att de tänds och släcks automatiskt. Du behöver inte installera extra produkter såsom nav eller port!



## Övervaka din energiförbrukning

Få en överblick över lampornas energiförbrukning med WiZ-appen. Få enkelt en vecko- eller dagsrapport som hjälper dig att hålla koll på energiförbrukningen i hemmet.



## Ställ in lampor efter ditt eget schema

Automatisera de smarta lamporna så att de följer dina dagliga eller veckovisa rutiner. Schemalägg lamporna att tändas på morgonen eller innan du kommer hem, och låt dem vara släckta för att spara energi när de inte behöver vara tända.



## Lys upp med mjukt och varmvitt ljus

Skapa en mysig atmosfär med varmvitt ljus. Ett smart ljus som anpassar sig efter dina dagliga aktiviteter.



## Dimma dina smarta lampor även utan dimmer

Justera belysningen till önskad ljusstyrka med din smartphone, WiZ-fjärrkontrollstillbehöret eller med din röst. Du behöver inte installera någon dyr dimmer!



## Styr de smarta lamporna var du än är

Du behöver inte oroa dig om lamporna är tända när ingen är hemma. Stäng av dem var du än är med din smartphone.



# SPECIFIKATIONER

## LAMPANS EGENSKAPER

Dimbar: Trådlös dimring  
Avsedd användning: Inomhus  
Lampans form: A60  
Sockel: E27  
Teknik: Smart WiFi  
Typ av glas: Frostad

## STORLEK

Höjd: 12,2 cm  
Vikt: 0,06 kg  
Bredd: 6 cm

## HÅLLBARHET

Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 25 år  
Bibehållet ljusflöde: 70%  
Nominell livslängd: 25 000 h  
Antal tändcykler: 50 000

## LJUSEGENSKAPER

Färgkonsekvens: 6 SDCM  
Färgåtergivningsindex: 90  
Färgtemperatur: 2700 K  
Ljutfärgskategori: Varmvitt  
Nominellt ljusflöde: 806 lm  
Tändtid: <0.5 s  
Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt

## ÖVRIGA EGENSKAPER

Ström: 70 mA  
Effektivitet: 100 lm/W

## FÖRPACKNINGSPÅSÄTTNING

EAN: 8718699786038  
EOC: 871869978603800  
Produkttitel: Wi-Fi BLE 60W A60 E27  
927 DIM 1PF/6

## STRÖMFÖRBRUKNING

Effektfaktor: 0.51  
Spänning: 220-240 V  
Wattstyrka: 8 W  
Wattmotsvarighet: 60 W  
Energieffektivitetsetikett (EEL): F

## PRODUKTENS MÅTT OCH VIKT

Längd: 12,2 cm

## MÄRKVÄRDEN

Specifiserad livslängd: 25 000 h  
Specifiserat ljusflöde: 806 lm  
Specifiserad effekt: 8 W

## SERVICE

Garanti: 2 år

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Frekvens: 50-60 Hz  
EPREL-registreringsnummer: 584553



© 2023 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Informationen som tillhandahålls i detta dokument kan komma att ändras utan meddelande. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Alla varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.

EAN:

wizconnected.com