




Filamentklotlampa Klar 40W G200 E27



Försök att hitta en mer elegant glödlampa! Dessa stora, globformade LED-ljuskällor i klarglas skapar en generös vintagelook för dina dekorativa armaturer och överallt där du vill ha en elegant touch. Välj bland hundratals nyanser av vitt ljus från mysigt till kallt eller schemalägg för att automatiskt anpassa efter dina föränderliga behov och sinnesstämningar. Allt kan styras via Wi-Fi med WiZ-appen, WiZ-fjärrkontrollen eller rösten.

PRODUKTFÖRDELAR

- Inställbar vit smart ljuskälla
- Upp till 470 lumen
- Enkel plug and play
- Styr med app eller röst




Smarta belysningsfunktioner som är enkla att ställa in

Få tillgång till de smarta funktionerna direkt genom att ansluta WiZ-lampen till ditt Wi-Fi-nätverk. Styr belysningen när du inte är hemma genom att schemalägga lamporna så att de tänds och släcks automatiskt. Du behöver inte installera extra produkter såsom nav eller port!



Ställ in lampor efter ditt eget schema

Automatisera de smarta lamporna så att de följer dina dagliga eller veckovisa rutiner. Schemalägg lamporna att tändas på morgonen eller innan du kommer hem, och låt dem vara släckta för att spara energi när de inte behöver vara tända.



Skapa en perfekt ljusscen

Skapa en egen blandning av olika färgstarka och vita ljuslägen för en perfekt stämning för alla tillfällen. Spara den nya scenen och välj den när du vill med WiZ-appen eller rösten.




Skapa rätt stämning med ställbart varmvitt till kallvitt ljus

Välj allt från energigivande kallvitt ljus, till mjukt varmvitt, eller välj något av de förinställda lägena som Fokus och Avslappning för att skapa den stämning som passar bäst för stunden.



Dimma dina smarta lampor även utan dimmer

Justera belysningen till önskad ljusstyrka med din smartphone, WiZ-fjärrkontrollstillbehöret eller med din röst. Du behöver inte installera någon dyr dimmer!



Styr den smarta belysningen som du vill

Med WiZ kan du styra den smarta belysningen på flera sätt. Justera lamporna med din smartphone, röst, WiZ-fjärrkontrollen eller genom att använda den befintliga väggbrytaren för att växla mellan två favoritlägen. Fungerar med Google Home, Alexa och Siri-genvägar.

SPECIFIKATIONER

LAMPANS EGENSKAPER

Avsedd användning: Inomhus
Lampans form: G200
Sockel: E27
Teknik: Smart WiFi
Typ av glas: Klar
Dimbar: Trådlös dimring

STORLEK

Höjd: 28,9 cm
Vikt: 0,35 kg
Bredd: 20 cm

HÅLLBARHET

Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år
Bibehållet ljusflöde: 70%
Antal tändcykler: 20 000
Nominell livslängd: 15 000 h

LJUSEGENSKAPER

Färgkonsekvens: 6 SDCM
Färgåtergivningsindex: 90
Färgtemperatur: 2700-6500 K
Ljusfärgskategori: Ställbart vitt ljus
Nominellt ljusflöde: 470 lm
Tändtid: <0.5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt

ÖVRIGA EGENSKAPER

Ström: 43 mA
Effektivitet: 70 lm/W

FÖRPACKNINGSGENOMGÅNG

EAN: 8718699786731
EOC: 871869978673102
Produkttitel: Wi-Fi BLE 40W G200 E27
927-65 CL 1CT/2

STRÖMFÖRBRUKNING

Effektfaktor: 0.5
Spänning: 220-240 V
Wattstyrka: 6,7 W
Wattmotsvarighet: 40 W
Energieffektivitetsetikett (EEL): G

PRODUKTENS MÅTT OCH VIKT

Längd: 28,9 cm

MÄRKVÄRDEN

Specifiserad livslängd: 15 000 h
Specifiserat ljusflöde: 470 lm
Specifiserad effekt: 6.7 W

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Frekvens: 50-60 Hz
EPREL-registreringsnummer: 1901134
Mätreferens för ljusflöde: Sphere