




Filamentglödlampa bärnstensgul 25 W PS160 E27



En bärnstensfärgad beläggning och nyanser av varmt eller kallvitt ljus gör att du kan skapa rätt stämning med den avlånga, justerbara och vita WiZ-filamentljuskällan i vintagestil. Använd WiZ-appen eller din röst för att dimra eller öka ljusstyrkan, eller använd förinställda ljuslägen i Wi-Fi-inställningar.

PRODUKTFÖRDELAR

- Inställbar vit smart ljuskälla
- Upp till 390 lumen
- Enkel plug and play
- Styr med app eller röst




Smarta belysningsfunktioner som är enkla att ställa in

Få tillgång till de smarta funktionerna direkt genom att ansluta WiZ-lamporna till ditt Wi-Fi-nätverk. Styr belysningen när du inte är hemma genom att schemalägga lamporna så att de tänds och släcks automatiskt. Du behöver inte installera extra produkter såsom nav eller port!



Ställ in lampor efter ditt eget schema

Automatisera de smarta lamporna så att de följer dina dagliga eller veckovisa rutiner. Schemalägg lamporna att tändas på morgonen eller innan du kommer hem, och låt dem vara släckta för att spara energi när de inte behöver vara tända.



Skapa en perfekt ljusscen

Skapa en egen blandning av olika färgstarka och vita ljuslägen för en perfekt stämning för alla tillfällen. Spara den nya scenen och välj den när du vill med WiZ-appen eller rösten.




Skapa rätt stämning med ställbart varmvitt till kallvitt ljus

Välj allt från energigivande kallvitt ljus, till mjukt varmvitt, eller välj något av de förinställda lägena som Fokus och Avslappning för att skapa den stämning som passar bäst för stunden.



Dimma dina smarta lampor även utan dimmer

Justera belysningen till önskad ljusstyrka med din smartphone, WiZ-fjärrkontrollstillbehöret eller med din röst. Du behöver inte installera någon dyr dimmer!



Styr den smarta belysningen som du vill

Med WiZ kan du styra den smarta belysningen på flera sätt. Justera lamporna med din smartphone, röst, WiZ-fjärrkontrollen eller genom att använda den befintliga väggbrytaren för att växla mellan två favoritlägen. Fungerar med Google Home, Alexa och Siri-genvägar.



SPECIFIKATIONER

LAMPANS EGENSKAPER

Avsedd användning: Inomhus
Lampans form: PS160
Sockel: E27
Typ av glas: Amber
Dimbar: Ja

STORLEK

Vikt: 0,275 kg

HÅLLBARHET

Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år
Bibehållet ljusflöde: 70%
Antal tändcykler: 20 000
Nominell livslängd: 15 000

LJUSEGENSKAPER

Färgkonsekvens: 6 SDCM
Färgåtergivningningsindex: ≥ 90
Färgtemperatur: 2000-5000 K
Ljuskategori: Ställbart vitt ljus
Nominellt ljusflöde: 390 lm
Tändtid: < 0.5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt
Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 65 lm/W

ÖVRIGA EGENSKAPER

Ström: 39 mA

FÖRPACKNINGSPÅS

EAN: 8718699786854
EOC: 871869978685401
Produkttitel: Wi-Fi BLE 25W PS160
E27 920-50 Amb 1CT/2

STRÖMFÖRBRUKNING

Effektfaktor: 0.5
Spänning: 220-240 V
Wattmotsvarighet: 25 W
Energieffektivitetsetikett (EEL): G
Effektförbrukning: 6 W
Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 6

PRODUKTENS MÅTT OCH VIKT

Total höjd: 296 mm
Total längd: 296 mm
Total bredd: 160 mm

MÄRKVÄRDEN

Specifiserad livslängd: 15 000
Specifiserat ljusflöde: 390 lm
Specifiserad effekt: 6 W

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Frekvens: 50-60
EPREL-registreringsnummer: 1901142
Mätreferens för ljusflöde: Sphere

KOMPATIBILITET

Kompatibel med effektfunktionen: Yes
WiFi: Wireless G
Fastställd supportperiod: Minimum of 60 months after introduction date
Max. antal tillbehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

FÖRPACKNINGENS MÅTT OCH VIKT

EAN/UPC – produkt: 8718699786854
Nettovikt: 0,28 kg
Bruttovikt: 0,49 kg
Höjd: 32 cm
Längd: 18,5 cm
Bredd: 18,5 cm



© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Informationen som tillhandahålls i detta dokument kan komma att ändras utan meddelande. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsägar sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Alla varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.