



Kronljus 40W C37 E14



Stearinljus är underbara, men de kan bara göra en sak: producera levande ljus. Dessa fullfärgade kronljusformade LED-lampor kan för sin del göra 16,7 miljoner saker. Välj den perfekta nyansen för vad du än har på gång – oavsett om det är en livlig fest, en elegant middag eller lite chilla på soffan med en bra film – eller skapa scheman för att automatiskt övergå till den perfekta atmosfären för dina föränderliga behov och sinnesstämningar. Allt kan styras via Wi-Fi med WiZ-appen, WiZ-fjärrkontrollen eller till och med din röst.

PRODUKTFÖRDELAR

- Smart ljuskälla i full färgskala
- Upp till 470 lumen
- Enkel plug and play
- Styr med app eller röst



Smarta belysningsfunktioner som är enkla att ställa in

Få tillgång till de smarta funktionerna direkt genom att ansluta WiZ-lampan till ditt Wi-Fi-nätverk. Styr belysningen när du inte är hemma genom att schemalägga lamporna så att de tänds och släcks automatiskt. Du behöver inte installera extra produkter såsom nav eller port!



Exklusivt SpaceSense™-ljus som slås på med rörelse

Tekniken SpaceSense i WiZ omvandlar dina lampor till rörelsesensorer. Med minst två WiZ-lampor i ett rum kan du aktivera funktionen SpaceSense i WiZ-appen och få lamporna att tändas och släckas automatiskt med rörelsedetektering. Det är enkelt. Det är WiZ.




Övervaka din energiförbrukning

Få en överblick över lampornas energiförbrukning med WiZ-appen. Få enkelt en vecko- eller dagsrapport som hjälper dig att hålla koll på energiförbrukningen i hemmet.



Ställ in lampor efter ditt eget schema

Automatisera de smarta lamporna så att de följer dina dagliga eller veckovisa rutiner. Schemalägg lamporna att tändas på morgonen eller innan du kommer hem, och låt dem vara släckta för att spara energi när de inte behöver vara tända.



Skapa en perfekt ljusscen

Skapa en egen blandning av olika färgstarka och vita ljuslägen för en perfekt stämning för alla tillfällen. Spara den nya scenen och välj den när du vill med WiZ-appen eller rösten.



Miljontals färger och växlande ljuslägen gör dig glad

Välj vilken ljusfärg du vill eller använd ett dynamiskt ljusläge som vi har designat åt dig. Eldstad eller Ocean skapar till exempel en härlig atmosfär och gör dig på gott humör.

SPECIFIKATIONER

LAMPANS EGENSKAPER

Avsedd användning: Inomhus
Lampans form: C37
Sockel: E14
Typ av glas: Frostad
Dimbar: Ja

STORLEK

Vikt: 0,045 kg

HÅLLBARHET

Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år
Bibehållet ljusflöde: 70%
Antal tändcykler: 50 000
Nominell livslängd: 15 000

LJUSEGENSKAPER

Färgkonsekvens: 6 SDCM
Färgåtergivningsindex: ≥ 90
Färgtemperatur: 2200-6500 K
Ljutfärgskategori: Full färgskala
Nominellt ljusflöde: 470 lm
Tändtid: < 0.5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt
Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 95 lm/W

ÖVRIGA EGENSKAPER

Ström: 40 mA

FÖRPACKNINGSGENOMGÅNG

EAN: 8718699787097
EOC: 871869978709701
Produkttitel: Wi-Fi BLE 40W C37 E14
922-65 RGB 1PF/6

STRÖMFÖRBRUKNING

Effektfaktor: 0.51
Spänning: 220-240 V
Wattmotsvarighet: 40 W
Energieffektivitetsetikett (EEL): F
Effektförbrukning: 4,9 W
Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 5

PRODUKTENS MÅTT OCH VIKT

Total höjd: 116 mm
Total längd: 116 mm
Total bredd: 39 mm

MÄRKVÄRDEN

Specifiserad livslängd: 15 000
Specifiserat ljusflöde: 470 lm
Specifiserad effekt: 4.9 W

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Frekvens: 50-60
EPREL-registreringsnummer: 1877836
Mätreferens för ljusflöde: Sphere

KOMPATIBILITET

Kompatibel med effektfunktionen: Yes
WiFi: Wireless G
Fastställd supportperiod: Minimum of 60 months after introduction date
Max. antal tillbehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

FÖRPACKNINGENS MÅTT OCH VIKT

EAN/UPC – produkt: 8718699787097
Nettovikt: 0,05 kg
Bruttovikt: 0,09 kg
Höjd: 16 cm
Längd: 7 cm
Bredd: 7 cm