




Filamentljuskälla Klar 60W ST64 E27



Skapa trivsel hemma med hjälp av denna smarta WiZ LED ST64-glödlampa i vintagestil. Belys med olika varma och kalla vita nyanser beroende på om du vill fokusera eller koppla av. Du kan ställa in scheman för att slå på och stänga av lampor enligt dina dagliga eller veckovisa rutiner. Du kan också styra lamporna med hjälp av din smartphone eller din röst, alternativt via fjärråtkomst om du inte är hemma. WiZ-lampor ansluter till din befintliga Wi-Fi-router, ingen ytterligare enhet behövs.

PRODUKTFÖRDELAR

- Inställbar vit smart ljuskälla
- Upp till 806 lumen
- Enkel plug and play
- Styr med app eller röst




Smarta belysningsfunktioner som är enkla att ställa in

Få tillgång till de smarta funktionerna direkt genom att ansluta WiZ-lamporna till ditt Wi-Fi-nätverk. Styr belysningen när du inte är hemma genom att schemalägga lamporna så att de tänds och släcks automatiskt. Du behöver inte installera extra produkter såsom nav eller port!



Ställ in lampor efter ditt eget schema

Automatisera de smarta lamporna så att de följer dina dagliga eller veckovisa rutiner. Schemalägg lamporna att tändas på morgonen eller innan du kommer hem, och låt dem vara släckta för att spara energi när de inte behöver vara tända.



Skapa en perfekt ljusscen

Skapa en egen blandning av olika färgstarka och vita ljuslägen för en perfekt stämning för alla tillfällen. Spara den nya scenen och välj den när du vill med WiZ-appen eller rösten.




Skapa rätt stämning med ställbart varmvitt till kallvitt ljus

Välj allt från energigivande kallvitt ljus, till mjukt varmvitt, eller välj något av de förinställda lägena som Fokus och Avslappning för att skapa den stämning som passar bäst för stunden.



Dimma dina smarta lampor även utan dimmer

Justera belysningen till önskad ljusstyrka med din smartphone, WiZ-fjärrkontrollstillbehöret eller med din röst. Du behöver inte installera någon dyr dimmer!



Styr den smarta belysningen som du vill

Med WiZ kan du styra den smarta belysningen på flera sätt. Justera lamporna med din smartphone, röst, WiZ-fjärrkontrollen eller genom att använda den befintliga väggbrytaren för att växla mellan två favoritlägen. Fungerar med Google Home, Alexa och Siri-genvägar.

SPECIFIKATIONER

LAMPANS EGENSKAPER

Avsedd användning: Inomhus
Lampans form: ST64
Sockel: E27
Typ av glas: Klar
Dimbar: Ja

STORLEK

Vikt: 0,055 kg

HÅLLBARHET

Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år
Bibehållet ljusflöde: 70%
Antal tändcykler: 20 000
Nominell livslängd: 15 000

LJUSEGENSKAPER

Färgkonsekvens: 6 SDCM
Färgåtergivningsindex: ≥ 90
Färgtemperatur: 2700-6500 K
Ljutfärgskategori: Ställbart vitt ljus
Nominellt ljusflöde: 806 lm
Tändtid: < 0.5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt
Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 115 lm/W

ÖVRIGA EGENSKAPER

Ström: 43 mA

FÖRPACKNINGSGENOMGÅNG

EAN: 8718699787172
EOC: 871869978717202
Produkttitel: Wi-Fi BLE 60W ST64 E27
927-65 CL 1PF/6

STRÖMFÖRBRUKNING

Effektfaktor: 0.5
Spänning: 220-240 V
Wattmotsvarighet: 60 W
Energieffektivitetsetikett (EEL): E
Effektförbrukning: 7 W
Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 7

PRODUKTENS MÅTT OCH VIKT

Total höjd: 143 mm
Total längd: 143 mm
Total bredd: 64 mm

MÄRKVÄRDEN

Specifiserad livslängd: 15 000
Specifiserat ljusflöde: 806 lm
Specifiserad effekt: 7 W

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Frekvens: 50-60
EPREL-registreringsnummer: 1901144
Mätreferens för ljusflöde: Sphere

KOMPATIBILITET

Kompatibel med effektfunktionen: Yes
WiFi: Wireless G
Fastställd supportperiod: Minimum of 60 months after introduction date
Max. antal tillbehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

FÖRPACKNINGENS MÅTT OCH VIKT

EAN/UPC – produkt: 8718699787172
Nettovikt: 0,06 kg
Bruttovikt: 0,09 kg
Höjd: 18,5 cm
Längd: 8,5 cm
Bredd: 8,5 cm