



Filamentkronljus klar 40 W C35 E14



Välj vintage om du vill ha den klassiska looken. Dessa kronljusformade LED-ljuskällor i klarglas är perfekta för dekorativa armaturer och överallt där du vill ha en elegant touch. Välj bland hundratals nyanser av vitt ljus från mysigt till kallt eller schemalägg för att automatiskt anpassa efter dina föränderliga behov och sinnesstämningar. Allt kan styras via Wi-Fi med WiZ-appen, WiZ-fjärrkontrollen eller rösten.

PRODUKTFÖRDELAR

- Inställbar vit smart ljuskälla
- Upp till 470 lumen
- Enkel plug and play
- Styr med app eller röst



Smarta belysningsfunktioner som är enkla att ställa in

Få tillgång till de smarta funktionerna direkt genom att ansluta WiZ-lampan till ditt Wi-Fi-nätverk. Styr belysningen när du inte är hemma genom att schemalägga lamporna så att de tänds och släcks automatiskt. Du behöver inte installera extra produkter såsom nav eller port!



Ställ in lampor efter ditt eget schema

Automatisera de smarta lamporna så att de följer dina dagliga eller veckovisa rutiner. Schemalägg lamporna att tändas på morgonen eller innan du kommer hem, och låt dem vara släckta för att spara energi när de inte behöver vara tända.



Skapa en perfekt ljusscen

Skapa en egen blandning av olika färgstarka och vita ljuslägen för en perfekt stämning för alla tillfällen. Spara den nya scenen och välj den när du vill med WiZ-appen eller rösten.




Skapa rätt stämning med ställbart varmvitt till kallvitt ljus

Välj allt från energigivande kallvitt ljus, till mjukt varmvitt, eller välj något av de förinställda lägena som Fokus och Avslappning för att skapa den stämning som passar bäst för stunden.



Dimma dina smarta lampor även utan dimmer

Justera belysningen till önskad ljusstyrka med din smartphone, WiZ-fjärrkontrollstillbehöret eller med din röst. Du behöver inte installera någon dyr dimmer!



Styr den smarta belysningen som du vill

Med WiZ kan du styra den smarta belysningen på flera sätt. Justera lamporna med din smartphone, röst, WiZ-fjärrkontrollen eller genom att använda den befintliga väggbrytaren för att växla mellan två favoritlägen. Fungerar med Google Home, Alexa och Siri-genvägar.

SPECIFIKATIONER

LAMPANS EGENSKAPER

Avsedd användning: Inomhus
Lampans form: C35
Sockel: E14
Typ av glas: Klar
Dimbar: Ja

STORLEK

Vikt: 0,03 kg

HÅLLBARHET

Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år
Bibehållet ljusflöde: 70%
Antal tändcykler: 20 000
Nominell livslängd: 15 000

LJUSEGENSKAPER

Färgkonsekvens: 6 SDCM
Färgåtergivningsindex: ≥ 90
Färgtemperatur: 2700-6500 K
Ljutfärgskategori: Ställbart vitt ljus
Nominellt ljusflöde: 470 lm
Tändtid: < 0.5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt
Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 95 lm/W

ÖVRIGA EGENSKAPER

Ström: 33 mA

FÖRPACKNINGSGENOMGÅNG

EAN: 8718699787196
EOC: 871869978719602
Produkttitel: Wi-Fi BLE 40W C35 E14
927-65 CL 1PF/6

STRÖMFÖRBRUKNING

Effektfaktor: 0.5
Spänning: 220-240 V
Wattmotsvarighet: 40 W
Energieffektivitetsetikett (EEL): F
Effektförbrukning: 4,9 W
Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 5

PRODUKTENS MÅTT OCH VIKT

Total höjd: 113 mm
Total längd: 113 mm
Total bredd: 35 mm

MÄRKVÄRDEN

Specifiserad livslängd: 15 000
Specifiserat ljusflöde: 470 lm
Specifiserad effekt: 4.9 W

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Frekvens: 50-60
EPREL-registreringsnummer: 1901126
Mätreferens för ljusflöde: Sphere

KOMPATIBILITET

Kompatibel med effektfunktionen: Yes
WiFi: Wireless G
Fastställd supportperiod: Minimum of 60 months after introduction date
Max. antal tillbehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

FÖRPACKNINGENS MÅTT OCH VIKT

EAN/UPC – produkt: 8718699787196
Nettovikt: 0,03 kg
Bruttovikt: 0,07 kg
Höjd: 16 cm
Längd: 7 cm
Bredd: 7 cm