



Rörelsesensor

Den trådlösa inomhussensorn WiZ gör det lika enkelt att automatisera dina lampor som att gå förbi – och släcker dem när du har gått. Placera sensorn, som innehåller ett batteri, i en entré eller hall och ställ in den för att tända eller släcka belysningen enligt dina önskade inställningar vid vissa tidpunkter.


PRODUKTFÖRDELAR

- Batteridrivnen
- IP20/plast/vit
- Fungerar med alla Connected by WiZ-produkter



Enkel trådlös installation

Batteridrivnen – ingen sladd behövs. Gör en snabb och enkel installation med skruvar i taket eller väggen eller låt den stå på ett skrivbord.



Flexibla rörelseinställningar för din bekvämlighet

Ställ in dina lampor för att aktivera önskad ljusstyrka eller ett specifikt läge, som nattljus eller dagsljus. Du kan konfigurera en åtgärd för dina lampor, med en angiven fördröjning, och när ingen rörelse upptäcks.



Ställ in rätt belysning för varje tillfälle

Ställ in dina sensorer så att dina favoritljuslägen aktiveras vid olika tidpunkter under dagen. Det gör du genom att ställa in specifika rytmer för ett rum i WiZ-appen.



Kompatibel med alla "Connected by WiZ"-lampor

Detta WiZ-styrningstillbehör är utformat för att styra alla typer av lampor i WiZ-ekosystemet. Du kan använda tillbehöret för att styra alla lampor oavsett märke så länge det är en "Connected by WiZ"-lampa.



Tänd lampor med rörelse

Ställ in att dina lampor ska slås på/stängas av eller ändra ljusstyrka och färg när rörelse upptäcks. Denna sensor ansluts direkt till dina WiZ-lampor och fungerar även när Wi-Fi-nätverket är nere.



Lång anslutningsräckvidd på 15 m

Denna rörelsesensor ansluter till WiZ-lampor som finns inom ett avstånd på upp till 15 meter i en normal inomhusmiljö med skiljeväggar och andra typer av väggar.



SPECIFIKATIONER

DESIGN OCH FINISH

Färg: White
Material: Plast

EXTRA FUNKTION/TILLBEHÖR MEDFÖLJER.

Batterier medföljer: Ja
Detekteringsyta: 0 - 3 m
Räckvidd: 15 m

STRÖMFÖRBRUKNING

Spänning: 3 V

PRODUKTENS MÅTT OCH VIKT

Nettovikt: 0,103 kg
Total höjd: 50 mm
Total längd: 62 mm
Total bredd: 62 mm

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Batterityp: AA – batteri, mignon
IP-kod: IP20 | Fingerskyddad
Skyddsklass: Klass III – säker extralåg
spänning

KOMPATIBILITET

Kompatibel med effektfunktionen:
Yes

WiFi: Wireless G
Fastställd supportperiod: Minimum of
60 months after introduction date
Max. antal tillbehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

FÖRPACKNINGENS MÅTT OCH VIKT

EAN/UPC – produkt: 8718699788209
Nettovikt: 0,14 kg
Bruttovikt: 0,14 kg
Höjd: 16 cm
Längd: 7 cm
Bredd: 7 cm



© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Informationen som tillhandahålls i detta dokument kan komma att ändras utan meddelande. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Alla varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.