



Smart plug

Med en WiZ-smartkontakt blir alla uttag smarta. Koppla bara i din vanliga lampa eller enhet så kommer du att kunna styra dem med hjälp av din smartphone eller röst. Med scheman kan du sätta på och stänga av dina enheter så att det passar din dagliga rutin och sparar energi. Nu behöver du inte längre fundera på om du glömde stänga av dina lampor eller apparater när du gick hemifrån. Med hjälp av din smartphone kan du enkelt se till dem.

PRODUKTFÖRDELAR

- Plug-and-play
- Kompatibel med Alexa & Google Home
- Styr med app eller röst




Omedelbar inställning för alla funktioner i ditt smarta hem

Kom igång enkelt med alla funktioner till ditt smarta hem genom att ansluta din nya WiZ-enhet till ditt Wi-Fi-nätverk. Styr både belysning och enheter även när du inte är hemma och ställ in scheman så att de tänds och släcks automatiskt. Du behöver inte installera extra produkter såsom nav eller port!



Gör vardagsenheter smarta: lampor, fläktar och annat

Styr vanliga lampor, dekorativ belysning, fläktar, din kaffemaskin och annat. Använd WiZ för att styra enheter som bara kräver att strömmen är på för att länka till och reagera på appen.



Enkel schemaläggning och automatisering av smarta lampor och enheter

Schemalägg dina lampor eller apparater i hemmet så att de slås på eller av automatiskt och följer dina dags- eller veckorutiner. Automatisera lampor och enheter för att se till att de är avstängda när de inte är behövs – på så sätt kan du både vara trygg och spara energi.



Styr enheter med din smartphone var du än befinner dig

Du behöver inte oroa dig om en elektrisk enhet lämnades på när ingen är hemma. Du kan helt enkelt stänga av den eller styra andra enheter med din smartphone var du än befinner dig.



SPECIFIKATIONER

DESIGN OCH FINISH

Färg: White
Material: Plast

EXTRA FUNKTION/TILLBEHÖR MEDFÖLJER.

Kontakttyp: Type F

INTERAKTIVITET

Ström (A): 10

STRÖMFÖRBRUKNING

Spänning: 230 V

PRODUKTENS MÅTT OCH VIKT

Nettovikt: 0,096 kg
Total höjd: 61 mm
Total längd: 59 mm
Total bredd: 49 mm

MÄRKVÄRDEN

Specificerad effekt: Max 2300 W

SERVICE

Garanti: 1 år

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

IP-kod: IP20 | Fingerskyddad
Skyddsklass: Klass I – jordad

KOMPATIBILITET

Kompatibel med effektfunktionen:
Yes
WiFi: Wireless G
Fastställd supportperiod: Minimum of 60 months after introduction date
Max. antal tillbehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

FÖRPACKNINGENS MÅTT OCH VIKT

EAN/UPC – produkt: 8718699789329
Nettovikt: 0,09 kg
Bruttovikt: 0,12 kg
Höjd: 16,1 cm
Längd: 7,1 cm
Bredd: 7,1 cm



© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Informationen som tillhandahålls i detta dokument kan komma att ändras utan meddelande. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Alla varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.