



LED-listförlängning 1 m

Förläng din WiZ LED-lightstrip upp till 10 meter med denna 1 meter långa, flexibla förlängning i färg och gör ditt hem ännu mer färgsprakande.

PRODUKTFÖRDELAR

- Full färgskala
- 1 M LED-list
- IP20/plast



Smarta belysningsfunktioner som är enkla att ställa in

Få tillgång till de smarta funktionerna direkt genom att ansluta WiZ-lampan till ditt Wi-Fi-nätverk. Styr belysningen när du inte är hemma genom att schemalägga lamporna så att de tänds och släcks automatiskt. Du behöver inte installera extra produkter såsom nav eller port!



Ställ in lampor efter ditt eget schema

Automatisera de smarta lamporna så att de följer dina dagliga eller veckovisa rutiner. Schemalägg lamporna att tändas på morgonen eller innan du kommer hem, och låt dem vara släckta för att spara energi när de inte behöver vara tända.



Skapa en perfekt ljusscen

Skapa en egen blandning av olika färgstarka och vita ljuslägen för en perfekt stämning för alla tillfällen. Spara den nya scenen och välj den när du vill med WiZ-appen eller rösten.




Miljontals färger och växlande ljuslägen gör dig glad

Välj vilken ljusfärg du vill eller använd ett dynamiskt ljusläge som vi har designat åt dig. Eldstad eller Ocean skapar till exempel en härlig atmosfär och gör dig på gott humör.



Skapa rätt stämning med ställbart varmvitt till kallvitt ljus

Välj allt från energigivande kallvitt ljus, till mjukt varmvitt, eller välj något av de förinställda lägena som Fokus och Avslappning för att skapa den stämning som passar bäst för stunden.



Styr den smarta belysningen som du vill

Med WiZ kan du styra den smarta belysningen på flera sätt. Justera lamporna med din smartphone, röst, WiZ-fjärrkontrollen eller genom att använda den befintliga väggbrytaren för att växla mellan två favoritlägen. Fungerar med Google Home, Alexa och Siri-genvägar.

SPECIFIKATIONER

LAMPANS EGENSKAPER

Avsedd användning: Inomhus

DESIGN OCH FINISH

Färg: White

Material: Plast

HÅLLBARHET

Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år

Bibehållet ljusflöde: 70%

Antal tändcykler: 50 000

Nominell livslängd: 15 000

EXTRA FUNKTION/TILLBEHÖR MEDFÖLJER.

Dimbar med fjärrkontroll: Nej

Integrerad LED-belysning: Ja

Strömbrytare på sladden: Nej

Nätadapter medföljer: Nej

Fjärrkontroll medföljer: Nej

LJUSEGENSKAPER

Färgkonsekvens: 6 SDCM

Färgåtergivningsindex: ≥ 80

Färgtemperatur: 2700-6500 K

Uppvärmningstid till 60 % ljus: 2

Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 80

lm/W

LJUSSLINGA/LIGHTSTRIP

Kan förlängas: Ja

Uteffekt: 12 VDC

ÖVRIGT

Särskilt utformad för: Vardagsrum

Kök Sovrum Barnrum

ÖVRIGA EGENSKAPER

Ström: 800 mA

STRÖMFÖRBRUKNING

Spänning: 12 V

PRODUKTENS MÅTT OCH VIKT

Nettovikt: 0,05 kg

Total höjd: 2,2 mm

Total längd: 1 000 mm

Total bredd: 12 mm

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Totalt ljusflöde för armatur: 440/880

Ljusfärg: 2 700–6 500 (RGB)

Dimbar armatur: Ja

Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 11

IP-kod: IP20 | Fingerskyddad

Skyddsklass: Klass III – säker extralåg spänning

KOMPATIBILITET

Kompatibel med effektfunktionen: Yes

WiFi: Wireless G

Fastställd supportperiod: Minimum of 60 months after introduction date

Max. antal tillbehör: 9999

Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

FÖRPACKNINGENS MÅTT OCH VIKT

EAN/UPC – produkt: 8719514261082

Nettovikt: 0,05 kg

Bruttovikt: 0,12 kg

Höjd: 16 cm

Längd: 4,5 cm

Bredd: 7,5 cm