

PHILIPS

LED-lysrör nätström
S14D

LED

500 mm

2700 K

S14D



8719514263642



Klar LED-belysning med utmärkt ljuskvalitet

LED-lysröret S19 från Philips har ovanligt lång livslängd och är energibesparande. Med sin varmvita färgtemperatur är det hätt lysröret det perfekta, hållbara alternativet när du vill byta ut dina gamla linjära lysrör.

Ljus av hög kvalitet

- Ljus runt om

Funktioner

Ljus runt om

Den här LED-ljuskällan har en innovativ design i vintagestil som

förhindrar den skugga som normalt syns vid ljusfördelningens kant.

Resultatet är ett naturligt och varmvitt ljus runt hela lampan.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Övrigt
- Sockel: S14d
- Dimbar: Nej
- Ljuskällans ytbehandling: Frostad
- Material i lampan: Plast

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 50 000
- Omgivningstemperatur: -20 °C till +45 °C
- Nominell livslängd: 30 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Garanti

- Garantitid: 2 år

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Nominellt ljusflöde: 375 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: 0.5 s
- Färgkod: 827 | CCT of 2700K
- Korrelerad färgtemperatur (Nom): 2700 K
- Ljusflöde: 375 lm
- Stroboskopisk effekt: 0,1
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 107 lm/W

Övrigt

- EyeComfort: Ja
- Godkännandemärkningar: Uppfyller RoHS, CE-märkning, KEMA Keur-certifikat
- LED-innovationer: EyeComfort

Övriga egenskaper

- EU RoHS-kompatibel: Ja

Förpackningsinformation

- EAN: 8719514263642
- EOC: 871951426364200
- Produkttitel: LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4

Effekt

- Effektfaktor (fraktion): 0.4

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.4
- Spänning: 220-240 V
- Energieffektivitetsetikett (EEL): F
- Effektförbrukning: 3,5
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 4

Produktens mått och vikt

- Total höjd: 500 mm
- Total längd: 500 mm
- Total bredd: 30 mm

Märkvärden

- Specifierad livslängd: 30 000

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Diameter: 30 mm
- EPREL-registreringsnummer: 387348
- Mätreferens för ljusflöde: Sphere
- Dimbar: Nej
- Flimmervärde (PstLM): 0,1
- Line Frequency: 50 to 60
- Sockel: S14d
- Kompatibilitet med drivdon: Nät

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514263642
- Höjd: 53,5 cm
- Nettovikt: 0,14 kg
- Längd: 3,3 cm
- Bruttovikt: 0,18 kg
- Bredd: 5,1 cm



Publiceringsdatum:
2025-08-30
Version: 0.438

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com