

PHILIPS

Kronljus 40 W B35
E14

LED

2700 K

470 lm

15 000 tim.



8719514309821



Det allra senaste inom LED-ljuskällor för hemmet

Philips frostade LED-kronljuslampor ger en mjuk, diffus ljuseffekt och har en ovanligt lång livslängd. Den här ljuskällan har en ren, elegant design och passar perfekt för ljuskronor med små socklar (E14).

Välj en hållbar lösning

- Ljuskällor med lång livslängd – varar upp till 15 år

Skapa rätt belysning för hemmet

- Perfekt för dekorativa armaturer
- En enkel LED för daglig användning

Funktioner

Specificerad genomsnittlig livslängd på 15 000 timmar



Med en livslängd på upp till 15 000 timmar slipper du krånglet med

att byta lampor ofta och får en perfekt belysningslösning i mer än 15 år.

Perfekt för en dekorativ armatur



Philips LED-kronljuslampor ger en modern belysning för dekorativa armaturer som takkronor, takfläktar, spegelbelysning och lyktor.

En enkel LED för daglig användning

Philips LED för daglig användning är den perfekta ljuskällan för dina basbehov. Du får ett vackert ljus och pålitlig prestanda – till ett bra pris.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktat kronljus
- Sockel: E14
- Ljuskällans ytbehandling: Frostad
- Dimbar: Nej
- Material i lampan: Plast

Storlek

- Höjd: 10,6 cm
- Bredd: 3,5 cm

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 15 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Nominellt ljusflöde: 470 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt
- Färgkod: 827 | CCT of 2700K

Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

Övriga egenskaper

- Effektivitet: 95 lm/W

Förpackningsinformation

- EAN: 8719514309821
- EOC: 871951430982103
- Produkttitel: LED 40W B35 E14 WW FR ND 1SRT4

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.51
- Spänning: AC 220-240 V
- Wattmotsvarighet: 40 W
- Effektförbrukning: 4,9 W
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 5

Produktens mått och vikt

- Längd: 10,6 cm

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514309821
- Nettovikt: 0,02 kg
- Bruttovikt: 0,08 kg
- Höjd: 14,6 cm
- Längd: 3,6 cm
- Bredd: 6,3 cm



Publiceringsdatum:
2025-06-27
Version: 0.391

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com