

PHILIPS

Filamentljuskälla rökfärgat
glas 26 W kristallklar E27

LED

1 800 K

270 lm

15 000 tim.

Dimning



8719514313743



Det allra senaste inom LED för hemmet

Denna Philips LED-ljuskälla sprider ett vackert och extra varmt ljus, har otroligt lång livslängd och är energisparande. Med sin eldslågefärgade färgtemperatur är den det perfekta valet för en mysig atmosfär.

Dimbart, extra varmvitt ljus


- Ger en inbjudande mysbelysning med extra varmvitt ljus som kan dimras efter stämning och miljö.

Designad för att synas – snygg både tänd och släckt

- Lika snygg tänd som släckt

Funktioner

Dimbart, extra varmvitt ljus



Förhöj stämningen i ditt hem med extra varmvitt ljus som kan dimras med hjälp av appen eller rösten till önskad ljusstyrka.

Lika snygg tänd som släckt



”Vackra lampor med synliga glödtrådar som ger fin stämning och nostalgi i alla rum. Lika snygga tända som släckta.”

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Kristall
- Sockel: E27
- Dimbar: Ja
- Ljuskällans ytbehandling: rökfärgad
- Material i lampen: Glas

Storlek

- Höjd: 36,6 cm

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 20 000
- Omgivningstemperatur: -20 till +45 °C
- Nominell livslängd: 15 000 h

Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 1800 K
- Nominellt ljusflöde: 270 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: 0.5 s
- Färgkod: 818 | CCT of 1800K
- Korrelerad färgtemperatur (nom): 1800 K
- Ljusflöde: 270 lm
- Stroboskopisk effekt: 0,4
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 38 lm/W

Övrigt

- EyeComfort: Ja

Övriga egenskaper

- Effektivitet: 38 lm/W
- CE-märkning: Ja
- EU RoHS-kompatibel: Ja

Förpackningsinformation

- EAN: 8719514313743
- EOC: 871951431374300
- Produkttitel: LED giant crystal 26W E27 smoky DIM

Effekt

- Effektfaktor (fraktion): 0.7

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.7
- Spänning: 220-240 V
- Wattstyrka: 7 W
- Wattmotsvarighet: 26 W
- Effektförbrukning: 7 W

Produktens mått och vikt

- Längd: 36,6 cm

Märkvärden

- Specifierad livslängd: 15 000 h

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz
- Flimmervärde (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Dimbar: Endast med särskilda dimmers
- Sockel: E27

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514313743
- Nettovikt: 0,49 kg
- Bruttovikt: 0,75 kg
- Höjd: 42 cm
- Längd: 14,5 cm
- Bredd: 14,5 cm
- Materialnummer (12NC): 929002982401



Publiceringsdatum:
2024-06-25
Version: 0.232

© 2024 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com