

PHILIPS

Filamentljuskälla
bärnstensgul 40 W T65
E27

LED

1 800 K

470 lm

15 000 tim.

Dimning



8719514313804



Det allra senaste inom LED för hemmet

Denna Philips LED-ljuskälla sprider ett vackert och extra varmt ljus, har otroligt lång livslängd och är energisparande. Med sin eldslågefärgade färgtemperatur är den det perfekta valet för en mysig atmosfär.

Dimbart, extra varmvitt ljus

- Dimbart, extra varmvitt ljus

Designad för att synas – snygg både tänd och släckt

- Lika snygg tänd som släckt

Funktioner

Dimbart, extra varmvitt ljus



Ger en inbjudande mysbelysning med extra varmvitt ljus som kan dimras efter stämning och miljö.

Lika snygg tänd som släckt



”Vackra lampor med synliga glödtrådar som ger fin stämning och nostalgi i alla rum. Lika snygga tända som släckta.”

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktad ljuskälla
- Sockel: E27
- Ljuskällans ytbehandling: Amber
- Dimbar: Ja
- Material i lampan: Glas

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 20 000
- Omgivningstemperatur: -20 till +45 °C
- Nominell livslängd: 15 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Integrerad LED-belysning: Ja

Garanti

- Garantitid: 2.5 years

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 1800 K
- Nominellt ljusflöde: 470 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: 0.5
- Färgkod: 818 | CCT of 1800K
- Korrelerad färgtemperatur (Nom): 1800
- Ljusflöde: 470 lm
- Stroboskopisk effekt: 0,4
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 67

Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort
- Fler egenskaper: Dekorativ, Dimbar

Övriga egenskaper

- CE-märkning: Ja
- EU RoHS-kompatibel: Ja

Förpackningsinformation

- EAN: 8719514313804
- EOC: 871951431380400
- Produkttitel: LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM

Effekt

- Effektfaktor (fraktion): 0.7

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.7
- Spänning: 220-240 V
- Wattmotsvarighet: 40
- Effekt: 7
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 7

Produktens mått och vikt

- Total höjd: 273 mm
- Total längd: 273 mm
- Total bredd: 66 mm

Märkvärden

- Specificerad livslängd: 15 000

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Diameter: 66 mm
- Lamptechnologi: LED
- Dimbar: Endast med särskilda dimmers
- Flimmervärde (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60
- Sockel: E27

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514313804
- Nettovikt: 0,2 kg
- Bruttovikt: 0,29 kg
- Höjd: 32 cm
- Längd: 10 cm
- Bredd: 10 cm



Publiceringsdatum:
2026-07-01
Version: 0.390

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com