

PHILIPS

Filamentljuskälla
bärnstensgul 28 W G200
E27

LED


1 800 K

300 lm

15 000 tim.



8719514313842



Det allra senaste inom LED för hemmet

Denna Philips LED-ljuskälla sprider ett vackert och extra varmt ljus, har otroligt lång livslängd och är energisparande. Med sin eldslågefärgade färgtemperatur är den det perfekta valet för en mysig atmosfär.

Designad för att synas – snygg både tänd och släckt

- Lika snygg tänd som släckt

Funktioner

Lika snygg tänd som släckt



"Vackra lampor med synliga glödtrådar som ger fin stämning och nostalgi i alla rum. Lika snygga tända som släckta."

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktad globlampa
- Sockel: E27
- Dimbar: Nej
- Ljuskällans ytbehandling: Amber
- Material i lampan: Glas

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 20 000
- Omgivningstemperatur: -20 till +45 °C
- Nominell livslängd: 15 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningindex: 80
- Färgtemperatur: 1800 K
- Nominellt ljusflöde: 300 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: 0.5 s
- Färgkod: 818 | CCT of 1800K
- Korrelerad färgtemperatur (Nom): 1800 K
- Ljusflöde: 300 lm
- Stroboskopisk effekt: 0,4
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 66 lm/W

Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort
- Fler egenskaper: Dekorativ

Övriga egenskaper

- CE-märkning: Ja
- EU RoHS-kompatibel: Ja

Förpackningsinformation

- EAN: 8719514313842
- EOC: 871951431384200
- Produkttitel: LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND

Effekt

- Effektfaktor (fraktion): 0.7

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.7
- Spänning: 220-240 V
- Wattmotsvarighet: 28 W
- Effektförbrukning: 4,5 W
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 5

Produktens mått och vikt

- Total höjd: 286 mm
- Total längd: 286 mm
- Total bredd: 202 mm

Märkvärden

- Specifierad livslängd: 15 000

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Diameter: 202 mm
- Dimbar: Nej
- Flimmervärde (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60
- Sockel: E27
- kan den användas i slutna armaturer:
No

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514313842
- Nettovikt: 0,36 kg
- Bruttovikt: 0,7 kg
- Höjd: 32 cm
- Längd: 22,5 cm
- Bredd: 22,5 cm



Publiceringsdatum:
2025-09-13
Version: 0.388

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com