

# PHILIPS

Filamentkronljus  
bärnstengul 15 W P45 E14

LED

1 800 K

136 lm

15 000 tim.

Dimning



8719514315990



## Det allra senaste inom LED för hemmet

Denna Philips LED-ljuskälla sprider ett vackert och extra varmt ljus, har otroligt lång livslängd och är energisparande. Med sin eldslågefärgade färgtemperatur är den det perfekta valet för en mysig atmosfär.

### **Dimbart, extra varmvitt ljus**

- Dimbart, extra varmvitt ljus

### **Designad för att synas – snygg både tänd och släckt**

- Lika snygg tänd som släckt

# Funktioner

## Dimbart, extra varmvitt ljus



Ger en inbjudande mysbelysning med extra varmvitt ljus som kan dimras efter stämning och miljö.

## Lika snygg tänd som släckt



”Vackra lampor med synliga glödtrådar som ger fin stämning och nostalgi i alla rum. Lika snygga tända som släckta.”

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktat klot
- Sockel: E14
- Dimbar: Ja
- Material i lampan: Glas

## Hållbarhet

- Antal tändcykler: 20 000
- Nominell livslängd: 15 000

## Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## Ljusegenskaper

- Färgåtergivningindex: 80
- Färgtemperatur: 1800 K
- Nominellt ljusflöde: 136 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: 0.5
- Färgkod: 818 | CCT of 1800K
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 52 lm/W

## Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort
- Fler egenskaper: Dimbar, Dekorativ

## Förpackningsinformation

- EAN: 8719514315990
- EOC: 871951431599000
- Produkttitel: LED classic 15W P45 E14 GOLD SP D SRT4

## Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.7
- Spänning: 220-240 V
- Wattmotsvarighet: 15 W
- Effektförbrukning: 2,6 W
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 3

## Produktens mått och vikt

- Total höjd: 80 mm
- Total längd: 80 mm
- Total bredd: 46 mm

## Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60

## Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514315990
- Nettovikt: 0,02 kg
- Bruttovikt: 0,04 kg
- Höjd: 12,7 cm
- Längd: 5,3 cm
- Bredd: 6,3 cm



Publiceringsdatum:  
2025-08-02  
Version: 0.295

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)