

PHILIPS

Filamentljuskälla
frostad 40 W A60 E27

LED

2 200–2 700 K

470 lm

25 000 tim.

Dimning



8719514323773



Upplev dimbart, varmvitt LED-ljus

Philips energieffektiva LED-ljuskällor ger ett vackert, varmvitt ljus och har en extra lång livslängd som leder till omedelbara energibesparingar. Med sin rena och eleganta design är den här ljuskällan det perfekta alternativet när du vill byta ut dina frostade standardljuskällor.

Välj en hållbar lösning

- Sparar upp till 90 % energi

Skapa rätt belysning för hemmet

- Perfekt för allmän rumsbelysning

Funktioner

Sparar upp till 90 % energi



Reducera din energiförbrukning med LED-ljuskällor utan att ge avkall på ljuskvaliteten. Spara mer än 90 % i energi direkt genom att byta ut dina befintliga glöd- eller halogenlampor

Perfekt för allmänbelysning



LED-standardlamporna från Philips är moderna, mångsidiga och passar perfekt som allmänbelysning.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus/ utomhus
- Lampans form: Icke riktad ljuskälla
- Sockel: E27
- Ljuskällans ytbehandling: Frostad
- Dimbar: Ja
- Material i lampan: Glas

Design och finish

- Material: Glas

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 50 000
- Omgivningstemperatur: -20 till +45 °C
- Nominell livslängd: 25 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Batterier medföljer: Nej
- Välj färg: Ja
- Integrerad LED-belysning: Ja

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 300
- Färgåtergivningsindex: 90
- Färgtemperatur: 2200-2700 K
- Nominellt ljusflöde: 470 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: <0.5
- Färgkod: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 138

Övrigt

- Särskilt utformad för: Vardagsrum
- Stil: Klassisk
- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort
- Fler egenskaper: Dimbar, WarmGlow

Förpackningsinformation

- EAN: 8719514323773
- EOC: 871951432377300
- Produkttitel: LED classic 40W A60 E27 FR WGD90 SRT4

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.6
- Spänning: AC 220-240 V
- Wattmotsvarighet: 40
- Energieffektivitetsetikett (EEL): D
- Effekt: 3,4
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 4

Produktens mått och vikt

- Total höjd: 104 mm
- Total längd: 104 mm
- Total bredd: 60 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Diameter: 60 mm
- Lampteknologi: LED
- IP-kod: IP65
- EPREL-registreringsnummer:
2595864

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514323773
- Nettovikt: 0,03 kg
- Bruttovikt: 0,05 kg
- Höjd: 14,6 cm
- Längd: 6,5 cm
- Bredd: 6,3 cm



Publiceringsdatum:
2026-07-04
Version: 0.457

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com