

# PHILIPS

Filamentkronljuskälla  
klar 40 W BA35 E14

LED

2 200–2 700 K

470 lm

15 000 tim.

Dimning



8719514324374



## Upplev dimbart, varmvitt LED-ljus

Philips klara LED-kronljuslampor sprider ett vackert, gnistrande ljus och har en ovanligt lång livslängd. Den här lampan är vacker både tänd och släckt, och den passar perfekt för ljuskronor med små socklar (E14).

### Välj en hållbar lösning

- Sparar upp till 90 % energi

### Skapa rätt belysning för hemmet

- Perfekt för allmän rumsbelysning

# Funktioner

## Sparar upp till 90 % energi



Reducera din energiförbrukning med LED-ljuskällor utan att ge avkall på ljuskvaliteten. Spara mer än 90 % i energi direkt genom att byta ut dina befintliga glöd- eller halogenlampor

## Perfekt för allmänbelysning



LED-standardlamporna från Philips är moderna, mångsidiga och passar perfekt som allmänbelysning.

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus/utomhus
- Lampans form: Icke riktat kronljus
- Sockel: E14
- Ljuskällans ytbehandling: Klar
- Dimbar: Ja
- Material i lampan: Glas

## Design och finish

- Material: Glas

## Hållbarhet

- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 25 000

## Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Batterier medföljer: Nej
- Välj färg: Ja
- Integrerad LED-belysning: Ja

## Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 300
- Färgåtergivningsindex: 90
- Färgtemperatur: 2200-2700 K
- Nominellt ljusflöde: 470 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: <0.5
- Färgkod: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 138

## Övrigt

- Särskilt utformad för: Vardagsrum
- Stil: Klassisk
- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort
- Fler egenskaper: Dimbar, WarmGlow

## Förpackningsinformation

- EAN: 8719514324374
- EOC: 871951432437400
- Produkttitel: LED classic 40W BA35 E14 CL WGD90 SRT4

## Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.6
- Spänning: AC 220-240 V
- Wattmotsvarighet: 40
- Energieffektivitetsetikett (EEL): D
- Effekt: 3,4
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 4

#### Produktens mått och vikt

- Total höjd: 119 mm
- Total längd: 119 mm
- Total bredd: 35 mm

#### Service

- Garanti: 2 år

#### Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Diameter: 35 mm
- Lamptechnologi: LED
- IP-kod: IP65
- EPREL-registreringsnummer: 1109143

#### Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

#### Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

#### Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514324374
- Nettovikt: 0,01 kg
- Bruttovikt: 0,03 kg
- Höjd: 14,6 cm
- Längd: 4,6 cm
- Bredd: 6,3 cm



Publiceringsdatum:  
2026-06-13  
Version: 0.438

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)