

# PHILIPS

Filamentkronljuskälla  
frostad 40 W P45 E27

LED

2 200–2 700 K

470 lm

15 000 tim.

Dimning



8719514324497



## Upplev dimbart, varmvitt LED-ljus

Philips frostade LED-klotlampor sprider ett vackert, gnistrande ljus och har en ovanligt lång livslängd. Den här lampan är vacker både när den är tänd och när den är släckt, och den passar perfekt för dekorativa armaturer med stora socklar (E27).

### Välj en hållbar lösning

- Sparar upp till 90 % energi

### Skapa rätt belysning för hemmet

- Perfekt för dekorativa armaturer

# Funktioner

## Sparar upp till 90 % energi



Reducera din energiförbrukning med LED-ljuskällor utan att ge avkall på ljuskvaliteten. Spara mer än 90 % i energi direkt genom att byta ut dina befintliga glöd- eller halogenlampor

## Perfekt för en dekorativ armatur



Philips LED-klotlampor ger en modern belysning för dekorativa armaturer som takkronor, takfläktar, spegelbelysning och lyktor.

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktat klot
- Sockel: E27
- Ljuskällans ytbehandling: Frostad
- Dimbar: Ja
- Material i lampan: Glas

## Storlek

- Höjd: 7,8 cm
- Bredd: 4,5 cm

## Hållbarhet

- Antal tändcykler: 20 000
- Nominell livslängd: 15 000

## Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 90
- Färgtemperatur: 2200–2700 K
- Nominellt ljusflöde: 470 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt
- Färgkod: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

## Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort
- Fler egenskaper: Dimbar, WarmGlow

## Övriga egenskaper

- Effektivitet: 138 lm/W

## Förpackningsinformation

- EAN: 8719514324497
- EOC: 871951432449700
- Produkttitel: LED classic 40W P45 E27 WGD90 FR SRT4

## Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.6
- Spänning: 220–240 V
- Wattmotsvarighet: 40 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): D
- Effektförbrukning: 3,4 W
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 4

#### Produktens mått och vikt

- Längd: 7,8 cm

#### Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 1109146

#### Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514324497
- Nettovikt: 0,02 kg
- Bruttovikt: 0,04 kg
- Höjd: 12,7 cm
- Längd: 5,3 cm
- Bredd: 6,3 cm



Publiceringsdatum:  
2025-06-14  
Version: 0.416

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)