

PHILIPS

Planet infälld lampa

Infällda lampor

2 200–2 700 K

Svart

Dimbar



8719514328655



Ju mer du dimrar desto varmare blir ljuset.

Skapa den perfekta stämningen med dimbara, infällda Philips LED WarmGlow-spottar. Ju mer du dimrar desto varmare blir ljuset.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus

Design och finish

- Färg: Svart
- Material: Metall, Plast

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 25 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Justerbar – höj och sänk
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Nej

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 36
- Färgkonsekvens: 5 SDCM
- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2200–2700 K
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 71

Övrigt

- Särskilt utformad för: Kök, Sovrum, Matrum, Vardagsrum, Kontor
- Stil: Contemporary
- Typ: Infällda lampor
- EyeComfort: Ja
- Fler egenskaper: Dimbar

Övriga egenskaper

- Ström: 33 mA

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,195 kg
- Infällningsdjup: 4 mm
- Total höjd: 48 mm
- Total längd: 48 mm
- Total bredd: 92 mm
- Infälld takutskärning: 6.8–7.8 cm x 6.8–7.8 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Diameter: 92 mm
- Totalt ljusflöde för armatur: 500
- Lamptechnologi: LED
- Ljutfärg: Mjukt vitt ljus
- Nätström: AC 220–240
- Dimbar armatur: Ja
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 6
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass II – dubbelisolerad

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514328655
- Nettovikt: 0,05 kg
- Bruttovikt: 0,06 kg
- Höjd: 10,5 cm
- Längd: 10,5 cm
- Bredd: 17,6 cm



Publiceringsdatum:
2026-06-10
Version: 0.311

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com